




NIRS XDS Process Analyzer – DirectLight /NonContact-Single point

2.928.0310

Der NIRS XDS Process Analyzer – DirectLight/NonContact basiert auf der Technologie NIR XDS und gehört zur nächsten Generation von kontaktfreien Prozessanalysatoren für Echtzeitanalysen über einem Förderband, einem Netz oder einem Blech. Es können praktisch alle beweglichen Produkte aus Feststoffen zerstörungsfrei und exakt gemessen werden.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.7450.090	NIRS 99%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät, 1 Inch Durchmesser, 45° Grad abgeschrägt
	NIRS 99%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät mit 1 Inch Durchmesser und 45° Winkel



6.7450.080

NIRS 99-%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät, 0.5
Inch Sondendurchmesser


NIRS 99-%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät, 0.5
Inch Sondendurchmesser



6.7440.480

NIRS Process, I/O-Kommunikationsbox

I/O-Kommunikationsbox für Prozessgeräte mit 24 analogen und 24
digitalen Kanälen



6.7450.070

NIRS 99-%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät, 1
Inch Durchmesser

NIRS 99-%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät mit 1
Inch Sondendurchmesser

