



942 Extension Module Vario SeS/PP

2.942.0500

Das 942 Extension Module Vario SeS/PP ist ein Erweiterungsmodul für die Gerätefamilie Professional-IC-Vario. Es erlaubt die Integration einer kompletten **sequenziellen Suppression** mit **Peristaltikpumpe** für die Suppressorregeneration in ein Professional-IC-Vario-System.

Typische Anwendungen:

- Sequenzielle Suppression für einen zusätzlichen Analysenkanal

Lieferumfang 2.942.0500

Order Number	Beschreibung	Menge
1.942.0500	942 Extension Module Vario SeS/PP Das 942 Extension Module Vario SeS/PP ist ein Erweiterungsmodul für die Gerätefamilie Professional-IC-Vario. Es erlaubt die Integration einer kompletten sequenziellen Suppression mit Peristaltikpumpe für die Suppressorregeneration in ein Professional-IC-Vario-System. Typische Anwendungen: – Sequenzielle Suppression für einen zusätzlichen Analysenkanal	1 PCS
		
6.5000.020	Zubehör-Kit: Vario/Flex SeS Zubehörsatz zur sequentiellen Suppression (SeS) für Professional IC Vario und Compact IC Flex Geräte. Ohne Suppressor-Rotor.	1 PCS
		
6.1602.150	Flaschenaufsatz / GL 45 - 3 x UNF 10/32 Für den Anschluss von Kapillaren 1/16 in. Einsatz bei MSM-Hilfslösungen und in der Metrohm Inline Probenvorbereitung.	1 PCS
		

6.1608.020

Glasflasche / 1000 mL / GL 45

1 PCS

Flasche für Hilfslösungen.



6.1803.030

PTFE-Kapillare 0.5 mm i.D. / 3 m

1 PCS

Kapillare zur Inline-Dialyse, für Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Unit Dialysis.



6.1826.420

Pumpschlauch PharMed® (orange/gelb) 3 Stopper

2 PCS

Zur MSM-Regeneration mit Peristaltikpumpe.



6.1831.070

PEEK-Kapillare 0.75 mm i.D. / 70 cm

1 PCS

For Advanced VA Sample Processor



6.2156.070

Kabel Extension Module - Professional IC, 1 m

1 PCS

Kabel zur Verbindung von einem Extension Module an ein IC-Gerät.



6.2251.000

Markierungshülsen zu Kapillaren

1 PCS

Farbige Schrumpfschlauchteile zur Markierung von Kapillaren. Je drei Stück von fünf verschiedenen Farben.



6.2744.034

Kupplung Olive/UNF 10/32, 2x

1 PCS

Verbindung Druckschraube und Pumpschlauch. 2 Stück. Für IC-Geräte mit Peristaltikpumpe.



6.2744.180

Pumpschlauch-Verbindung mit Sicherung und Filter

2 PCS

Zur Verbindung von Pumpschlauch und Kapillare mit eingebautem Filter



Optionales Zubehör

6.2844.000

MSM-LC Rotor A

Suppressor-Rotor für den Einsatz mit 2 mm Trennsäulen.



6.2842.000

MSM-HC Rotor A

Suppressor-Rotor für alle IC-Geräte mit MSM-HC (Metrohm Suppressor Modul mit hoher Kapazität)



6.2842.020

Adapterhülse, MSM

Mit Hilfe der Adapterhülse kann sowohl der MSM Rotor A wie auch der MSM-LC Rotor A im Rotorgehäuse installiert werden.



6.2832.000

MSM Rotor A



Suppressor-Rotor für alle IC-Geräte mit MSM (Metrohm Suppressor Modul)

6.2156.070

**Kabel Extension Module -
Professional IC, 1 m**



Kabel zur Verbindung von einem Extension Module an ein IC-Gerät.

6.2103.170

**Adapter zu Lecksensor am
Professional IC**



Adapter zum Anschluss von zwei Lecksensoren an einem IC-Gerät.

6.2842.200

MSM-HC Rotor C



Suppressor-Rotor für alle IC-Geräte mit MSM-HC-Antrieb (Metrohm Suppressor Modul mit hoher Kapazität) zur Kationensuppression.

6.6059.423

**MagIC Net 4.2 Multi: 3
Lizenzen**



Client/Server-fähige Chromatographie-Software von Metrohm für die Steuerung aller intelligenten Professional IC Systeme, Compact IC Geräte und ihrer Peripherie, aller Detektoren und den verschiedenen Autosamplern, 800 Dosino, 771 Compact Interface, etc.

Die Software erlaubt die Kontrolle, Datenaufnahme, -auswertung und -überwachung sowie Report-Erstellung von ionenchromatographischen Analysen.

Die Daten und Methoden werden zentral auf dem Server gespeichert.

Grafische Benutzeroberfläche für Routineoperationen, umfangreiche Datenbankprogramme, Methodenentwicklung, Konfiguration und manuelle Systemsteuerung; sehr flexible Benutzerverwaltung, leistungsfähige Datenbankoperationen, umfangreiche Datenexportfunktionen, individuell konfigurierbarer Reportgenerator, Steuerung und Überwachung sämtlicher Systemkomponenten und der Chromatographie-Resultate.

MagIC Net Multi erfüllt vollumfänglich die FDA-Vorschrift 21 CFR Part 11 wie auch GLP.

MagIC Net steht in 16 Dialogsprachen zur Verfügung: Deutsch, Englisch, Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Bulgarisch, Tschechisch, Ungarisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Slowakisch

Mit dieser Version wurde die grafische Benutzeroberfläche modernisiert was u.a. die Skalierung und Schärfe der Benutzeroberfläche auf 4K-Monitoren verbessert.

Die Performance für Client-Server Systeme mit Servern ausserhalb des Firmen-internen Netzwerkes wurde verbessert.

Client/Server Version mit 3 Lizenzen