



943 Professional Thermostat Vario

2.943.0210

Der 943 Professional Thermostat Vario ist ein Stand-alone-Säulenofen für bis zu zwei Säulen mit einer maximalen Länge von 150 mm. Er besticht durch seine schnelle Heizgeschwindigkeit und die Möglichkeit zwei Trennsäulen gemeinsam bei bis zu 80°C zu betreiben.

Lieferumfang 2.943.0210

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.943.0010	943 Professional Thermostat / Reactor Vario



1 STK

6.1831.100

PEEK-Kapillare 0.25 mm i.D. / 1m



1 STK

6.2151.020

Kabel USB A - USB B / 1.8 m

USB-Verbindungskabel



1 STK

6.2621.100

Inbusschlüssel 3 mm für IC Sample Processors



1 STK

6.2621.140

Inbusschlüssel 2.5 mm



1 STK

6.2744.040

Kupplung 2 x UNF 10/32

Für die Verbindung von 1/16 in. Kapillaren. Für IC-Geräte



1 STK

6.2744.070

Druckschraube kurz

Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.




1 STK

6.2845.600

Säulenhalter komplett zu Professional Thermostat

Intelligenter Säulenhalter zum Professional Thermostat




Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1015.100	Metrosep BP 1 Guard/2.0 Die Metrosep BP 1 Guard/2.0 wird zur Generierung von einem genügend hohen Arbeitsdruck im Flusspfad von Nachsäulenreagentien verwendet. Sie wird in Kombination mit einer Hochdruckpumpe zur Förderung des Nachsäulenreagenz im Professional Reactor benutzt.	
6.1602.200	Flaschenaufsatz 2 x M6, 1 x M8 zu 6.1608.120 Flaschenaufsatz zu Eluentflaschen aus PP für Eluenten, Nachsäulenderivatisierungslösungen etc. Mit diesem Flaschenaufsatz kann die PP Eluentflasche mit Gasdruck beaufschlagt werden.	
6.1608.120	PP-Eluentflasche, 2 L Eluentflasche für Applikationen, bei denen Glas vermieden werden muss.	
6.2061.100	Flaschenhalter Professional IC Geräte Gerätedeckel und Flaschenhalter zu Professional IC-Geräten.	



Ermöglicht die Kombination eines IC-Moduls mit der Grundfläche eines Professional ICs mit einem Compact IC



Intelligente Reaktorplatte mit Reaktor für PCR-Anwendungen.



6.2845.110

Reaktorplatte HT komplett zu Professional Reactor


Reaktorplatte mit Reaktor für PCR-Anwendungen bei hohen Temperaturen ($> 120\text{ }^{\circ}\text{C}$). Mit PEEK-Reaktorkapillare.



6.2845.200

Reaktor komplett zu 6.2845.100

Zusatzreaktor zur Reaktorplatte



6.2845.210

Reaktor HT komplett zu 6.2845.110

Reaktor für PCR-Anwendungen bei hohen Temperaturen ($> 120\text{ }^{\circ}\text{C}$). Mit PEEK-Reaktorkapillare.

