




944 Professional UV/VIS Detector Vario

2.944.0010

Der 944 Professional UV/VIS Detector Vario ist der intelligente UV/VIS-Detektor von Metrohm. Er ermöglicht die sichere und zuverlässige Quantifizierung von Substanzen, die im ultravioletten oder sichtbaren Bereich aktiv sind. Die Detektion erfolgt über einen Dioden-Array.

Lieferumfang 2.944.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.944.0010	944 Professional UV/VIS Detector Vario

Der 944 Professional UV/VIS Detector Vario ist der intelligente UV/VIS-Detektor von Metrohm. Er ermöglicht die sichere und zuverlässige Quantifizierung von Substanzen, die im ultravioletten oder sichtbaren Bereich aktiv sind. Die Detektion erfolgt über einen Dioden-Array.



2 STK

6.1831.100

PEEK-Kapillare 0.25 mm i.D. / 1m



1 STK

6.2151.020

Kabel USB A - USB B / 1.8 m

USB-Verbindungskabel



1 STK

6.2744.070

Druckschraube kurz

Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK

6.2839.130

Durchflusszelle zu 944

PEEK-Durchflusszelle für 944 Professional UV/VIS Detector Vario



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2061.100	Flaschenhalter Professional IC Geräte Gerätedeckel und Flaschenhalter zu Professional IC-Geräten.	
6.2061.110	Bodenwanne mit Sensor zu IC-Geräten	
6.2061.120	System-Connector Ermöglicht die Kombination eines IC-Moduls mit der Grundfläche eines Professional ICs mit einem Compact IC	
2.943.0110	943 Professional Reactor Vario Der 943 Professional Reactor Vario ist ein beheizbarer Reaktor, der speziell für Vor- und Nachsäulenderivatisierungen entwickelt wurde. Er besticht durch seine Robustheit, schnelle Heizgeschwindigkeit und die Möglichkeit, Reaktionen bei bis zu 150 °C durchzuführen.	

2.943.0210

943 Professional Thermostat Vario


Der 943 Professional Thermostat Vario ist ein Stand-alone-Säulenofen für bis zu zwei Säulen mit einer maximalen Länge von 150 mm. Er besticht durch seine schnelle Heizgeschwindigkeit und die Möglichkeit zwei Trennsäulen gemeinsam bei bis zu 80°C zu betreiben.



6.2764.000

Ersatzdichtungen zu 62839130

Ersatzdichtungen zur Durchflussszelle 10 mm (6.2839.130) zu UV/VIS Geräten



6.2804.060

Deuterium-Lampe (UV) zu UV/VIS Geräten

Ersatzlampe für den UV-Bereich



6.2804.100

Halogenlampe (Vis) zu Professional UV/VIS Detector

Ersatzlampe für den sichtbaren Bereich für den 944 Professional UV/VIS Detector Vario

