





947 Professional UV/VIS Detector Vario MW

2.947.0020

Der intelligente Multi-Wellenlängen-Detektor, 947 Professional UV/VIS Detector Vario MW, ermöglicht die sichere und zuverlässige Quantifizierung von Substanzen, die im ultravioletten oder sichtbaren Bereich aktiv sind. Es können bis zu acht Wellenlängen frei gewählt werden. Die Detektion erfolgt über einen Dioden-Array.

Lieferumfang 2.947.0020

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.947.0020	Professional UV/VIS Detector Vario MW



2 STK

6.1831.100

PEEK-Kapillare 0.25 mm i.D. / 1m



1 STK

6.2151.020

Kabel USB A - USB B / 1.8 m

USB-Verbindungskabel



1 STK

6.2744.070

Druckschraube kurz

Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK

6.2839.130

Durchflusszelle zu 944

PEEK-Durchflusszelle für 944 Professional UV/VIS Detector Vario



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2804.110	Deuteriumlampe (UV) für 947 Professional UV/VIS Detector Vario SW /MW Ersatz-Deuteriumlampe für 947 Professional UV/VIS Detector Vario SW /MW.	
6.2630.100	Deckel für den UV-Lampenschacht am UV/VIS Detector SW/MW	
6.2630.200	Deckel für den VIS-Lampenschacht am UV/VIS Detector SW/MW	
2.943.0110	943 Professional Reactor Vario Der 943 Professional Reactor Vario ist ein beheizbarer Reaktor, der speziell für Vor- und Nachsäulenderivatisierungen entwickelt wurde. Er besticht durch seine Robustheit, schnelle Heizgeschwindigkeit und die Möglichkeit, Reaktionen bei bis zu 150 °C durchzuführen.	

Der 943 Professional Thermostat Vario ist ein Stand-alone-Säulenofen für bis zu zwei Säulen mit einer maximalen Länge von 150 mm. Er besticht durch seine schnelle Heizgeschwindigkeit und die Möglichkeit zwei Trennsäulen gemeinsam bei bis zu 80°C zu betreiben.



Gerätedeckel und Flaschenhalter zu Professional IC-Geräten.




Ermöglicht die Kombination eines IC-Moduls mit der Grundfläche eines Professional ICs mit einem Compact IC



6.2764.000

Ersatzdichtungen zu 62839130

Ersatzdichtungen zur Durchflussszelle 10 mm (6.2839.130) zu UV/VIS
Geräten



6.2804.120

Halogenlampe II (VIS) für den 947 Professional UV/VIS Detector

Ersatzlampe für den sichtbaren Bereich für den 947 Professional UV/VIS
Detector

Funktioniert nur zusammen mit 62630010 Halter für Halogenlampe II

