



OMNIS IC-Ausrüstung: DD Reg., Spülung

6.05332.100

Zubehörset für die MSM-Regeneration mit Dosing Drive Unit ohne STREAM-Aufbau.

Voraussetzungen:

OMNIS IC S/M/L, einschliesslich:

– verfügbare OMNIS Dosing Drive Unit

Lieferumfang 6.05332.100

Order Number	Beschreibung	Menge
6.02744.010	Flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk. Flanschlose Verschraubung für 1/8"-Schläuche. Menge: 2 Stk.	2 PCS
		
6.02837.030	CO2 Absorber (Tube) CO2 Absorber (Tube) mit einem Luer-Adapter; schützt Reagenzien und Eluenten vor Partikeln und gewährleistet einheitliche Retentionszeiten für CO2-empfindliche Eluenten.	1 PCS
		
6.02837.040	Filterrohr Filterrohr mit Luer-Adapter; schützt Eluenten und Reagenzien vor Partikeln.	1 PCS
		

6.05000.010

Zubehör-Kit: Flasche OMNIS IC, PP, 2 L

2 PCS

OMNIS IC Zubehörset für die Anbringung der Reagenzienflasche am Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.



6.2744.070

Druckschraube kurz

1 PCS

Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



6.01506.120

Zylindereinheit OMNIS 2 mL, UNF 10/32

1 PCS

Intelligente Zylindereinheit OMNIS 2 mL mit vier Ports (2x M6 und 2x UNF 10/32) für die Verwendung mit der OMNIS Dosing Drive Unit innerhalb der OMNIS IC.



6.01805.400

FEP Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m

1 PCS



Optionales Zubehör

2.1056.0310

OMNIS Dosing Drive Unit



Die OMNIS Dosing Drive Unit fungiert als Dosierantrieb für aufsetzbare Zylindereinheiten, die dem präzisen Ansaugen und Dosieren von Flüssigkeitsvolumen dient.

Die OMNIS Dosing Drive Unit ist mit verschiedenen Zylindereinheiten (2 bis 50 mL) kompatibel. Durch das neue Design kann eine höhere Auflösung und Genauigkeit beim Dosieren erreicht werden.

Spezifikationen:

- Auflösung: 250 000 Schritte pro Zylindervolumen
- Dosierzeiten/ Füllzeiten: 10 Sekunden