



# Metrosep RP Trap 1 - 50/4.0

6.1014.100

Die Metrosep-Säule RP Trap 1 - 50/4.0 wird für die Entfernung organischer Verunreinigungen aus dem Eluenten verwendet. Die Metrosep RP Trap 1 - 50/4.0 Säule hilft eluentbedingte Störungen in der Grundlinie vor allem bei Gradientensystemen zu vermeiden. Ihre Verwendung wird auch für die Reinigung des p-Cyanophenol-Eluenten der Trennsäulen Metrosep Dual 4 empfohlen.

## Lieferumfang 6.1014.100

| Qt.   | Order no.  | Beschreibung   |
|-------|------------|----------------|
| 2 STK | 6.2744.060 | Gewindestopfen |

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.

