



## Zubehör-Kit: Vario/Flex Basis

6.5000.000

Grundzubehörsatz zu einem Professional IC Vario oder Compact IC Flex.

Lieferumfang 6.5000.000

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.01816.010	Schlauch Silikon, 8/12 mm, 2 m
		Ablaufschlauch



1 STK

6.1602.210

Aufsatz 5 x UNF 10/32 zu «Waste Collector»

Aufsatz zur Durchführung und Halterung von bis zu 5 Abfallkapillaren.



1 STK

6.1807.010

Y-Verbinder für Schlauch ID 6-9 mm

Verbindungsstück für Abfallschläuche



1 STK

6.1815.010

Spiralband / 0.5 m

Zum Zusammenhalten verschiedener Kabel oder Schläuche.



2 STK

6.1816.020

Silikonschlauch 6 mm i.D. / 1 m

Für Ablaufschläuche



1 STK

6.2057.220

Halter zu Waste Collector

Halter zur Befestigung des Waste collectors am IC-Gerät.



1 STK

6.2151.020

Kabel USB A - USB B / 1.8 m

USB-Verbindungskabel



1 STK

6.2251.000

Markierungshülsen zu Kapillaren

Farbige Schrumpfschlauchteile zur Markierung von Kapillaren. Je drei Stück von fünf verschiedenen Farben.



1 STK

6.2617.010

Werkzeug für Kolbendichtung

Zum Entfernen und Montieren der Kolbendichtung bei allen Standard-Pumpenköpfen



2 STK

6.2621.000

Rollgabelschlüssel

Maximale Öffnung: 20 mm. Für IC-Geräte



1 STK

6.2621.030

Inbusschlüssel 4 mm



1 STK

6.2621.050

Gabelschlüssel 1/4 in.

Für 1/4 in. Schrauben. Für IC-Geräte



1 STK

6.2621.080

Kapillarschneider

Schneidewerkzeug zum einfachen Schneiden von Kunststoffkapillaren, 1/16" und 1/8", inklusive 5 Ersatzklingen.



1 STK

6.2621.100

Inbusschlüssel 3 mm für IC Sample Processors



---

2 STK

6.2739.000

Schlüssel

Zum Anziehen von Verbindungen.



---

1 STK

6.2743.080

Verschlussstopfen für Überlauf, 5 Stück

Für Professional IC Geräte



---

1 STK

6.2765.000

Behälter mit Abfluss GL 45 zu «Waste Collector»

Behälter mit Abfluss zu «Waste Collector».

