



IC-Ausrüstung Wall-Jet-Zelle: Anion (GC, Ag /AgCl).

6.5337.030

Ausrüstung bestehend aus Wall-Jet-Zelle mit zusätzlichem Zubehör. Für Anionenanalytik mit einer Glassy-Carbon- und einer Ag/AgCl-Referenzelektrode.

Lieferumfang 6.5337.030

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1257.220	GC-Arbeitslektrode

Arbeitslektrode aus Glassy Carbon für die amperometrische Detektion, 3 mm Durchmesser.



1 STK

6.1257.720

Ag/AgCl-Referenzelektrode zu 6.1257.xxx

Silber-Silberchlorid-Referenzelektrode zur amperometrischen Detektion.



1 STK

6.1257.810

Spacer 50 µm zu Wall-Jet-Zelle.

Spacer 50 µm zur amperometrischen Wall-Jet-Zelle, 3 Stück.



1 STK

6.1257.830

Spacer 25 µm zu Wall-Jet Zelle

Spacer 25 µm zur amperometrischen Wall-Jet-Zelle, 3 Stück.



1 STK

6.1831.010

PEEK-Kapillare 0.25 mm i.D. / 3 m

Für alle IC-Komponenten.



1 STK

6.2621.140

Inbusschlüssel 2.5 mm



1 STK

6.2744.014

Druckschraube 2x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK

6.2802.000

Polierset für Festelektroden

Polierset aus 1 Poliertuch und etwa 2 g Aluminiumoxidpulver (Korngrösse 0.3 µm)

