



Booster 10A

BSTR10A.S

Mit dem Booster10A-Modul kann der Maximalstrom von PGSTAT100N, PGSTAT128N, PGSTAT302N, PGSTAT204 oder M204 auf 10 A erhöht werden. Zusammen mit dem Booster10A beträgt die Ausgangsspannung des Systems 20 V.

Aufgrund seiner schnellen Ansprechzeit ist der Autolab Booster10A, in Kombination mit dem FRA32M-Modul, optimal für elektrochemische Impedanzmessungen an Brennstoffzellen, Batterien und Superkondensatoren geeignet. Mit dem Booster sind Messungen sowohl an aktiven wie an passiven Zellen möglich. Zusätzlich zu den Messungen von Ladungs- und Entladungseigenschaften von Superkondensatoren können mit dem Booster10A auch Messungen an Brennstoffzellen vorgenommen oder die Gleich- oder Wechselströme an großflächigen Elektroden ermittelt werden.

Lieferumfang BSTR10A.S

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK

CBL.BSTR.DIO

Digitales Booster10A-Schnittstellenkabel

Digitales Steuerkabel für Autolab Booster10A.



1 STK

CABLE.PWR

Stromkabel

Standardstromkabel für Autolab-Geräte und -Zubehör.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
AUTSRV.BSTR10. CELL.S	Booster 10A Dummy-Zelle	
	100 mOhm Dummy-Zelle zum Testen des Booster10A.	
