



Notstopp-Schalter für Booster

BSTR20.EMG.S

Der Booster20A ist mit einem Notstopp-Schalter ausgestattet, der nah am Gerät platziert werden kann.

Lieferumfang BSTR20.EMG.S

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

Mit dem Booster20A-Modul kann der Maximalstrom von PGSTAT302N auf 20 A erhöht werden. Zusammen mit dem Booster20A beträgt die Ausgangsspannung des Systems 20 V.

Aufgrund seiner schnellen Ansprechzeit ist der Autolab Booster20A, in Kombination mit dem FRA32M-Modul, optimal für elektrochemische Impedanzmessungen an Brennstoffzellen, Batterien und Superkondensatoren geeignet. Mit dem Booster sind Messungen sowohl an aktiven wie an passiven Zellen möglich. Zusätzlich zu den Messungen von Ladungs- und Entladungseigenschaften von Superkondensatoren können mit dem Booster20A auch Messungen an Brennstoffzellen vorgenommen oder die Gleich- oder Wechselströme an grossflächigen Elektroden ermittelt werden.

