



Kit für Versuche zur Wasserstoffpermeation

DRP-H2PERMKIT

Komplettlösung zur Durchführung von Versuchen zur Wasserstoffpermeation nach der Norm ASTM G148. Das Kit enthält ein μ Stat-i Multi4 (4 galvanisch getrennte Kanäle), eine Devanathan-Stachurski-Zelle und die benötigten Elektrodenkabelstecker. Die Software DropView 8400M ermöglicht Ihnen die Auswertung der Permeabilität Ihrer Probe mit einer sehr einfachen Berechnung.

Lieferumfang DRP-H2PERMKIT

Order Number	Beschreibung	Menge
DRP-STAT-I-MULTIX	µStat-i MultiX Multichannel (Bi)Potentiostat /Galvanostat/Impedanzmessgerät (MultipleIS®) Mehrkanal-Gerät (Bipotentiostat/Galvanostat/EIS) mit bis zu 16 Kanälen für mehrere Benutzer und den Einsatz in der multidisziplinären elektrochemischen Forschung.	1 PCS
		
DRP-HCELL	H-Zelle für Versuche zur Wasserstoffpermeation Diese Zelle besteht aus zwei elektrochemischen Kammern, wobei Wasserstoff in der Ladezelle erzeugt und in der Oxidationszelle detektiert wird. Sie kann unter anderem zur Auswertung der Wasserstoffaufnahme und -permeation sowie des Wasserstofftransports bei einer Vielzahl metallischer Membranen verwendet werden.	1 PCS
		
DRP-I-CABSTAT	µStat Kabelanschluss für µStat-i 400 und Zweifach-Dickfilmelektroden µStat Kabelanschluss für µStat-i 400 mit konventionellen Elektroden	2 PCS
		