



Dosino Module (con cable de 0,75 m)

2.1042.0010

El Dosino Module es un accionamiento sumamente preciso para ampliar, con ahorro de espacio, un sistema de titulación OMNIS, incorporándole una bureta inteligente adicional para titulaciones, dosificaciones y otras tareas de manejo de líquidos. Con cable fijo (longitud: 0,75 m).

Partes/accesorios 2.1042.0010

Order Number	Descripción	Cantidad
1.1042.0010	Dosino Module (con cable de 0,75 m) El Dosino Module es un accionamiento sumamente preciso para ampliar, con ahorro de espacio, un sistema de titulación OMNIS, incorporándole una bureta inteligente adicional para titulaciones, dosificaciones y otras tareas de manejo de líquidos. Con cable fijo (longitud: 0,75 m).	1 PCS



Accesorios opcionales

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL



807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 2 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL



807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 5 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.

6.3032.210

807 Dosing Unit 10 mL



807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 10 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.

6.3032.220

807 Dosing Unit 20 mL



807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 20 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.

6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL



807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 50 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.

6.1580.120

**807 Dosing Unit 2 mL sin
accesorios**



807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 2 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45.

6.1580.210

**807 Dosing Unit 10 mL sin
accesorios**



807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 10 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45.

6.1580.250

**807 Dosing Unit 50 mL sin
accesorios**



807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 50 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45.

6.1580.150

**807 Dosing Unit 5 mL sin
accesorios**



807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 5 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45.

6.1580.220

**807 Dosing Unit 20 mL sin
accesorios**



807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 20 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45.