




OMNIS Degasser Unit 2-Channel

2.1056.0120

La OMNIS Degasser Unit 2-Channel sirve para la eliminación automatizada de los gases disueltos y las burbujas de aire presentes en eluyentes y muestras en el OMNIS IC System. La desgasificación del eluyente proporciona una línea base estable y aumenta con ello la precisión de la medida cromatográfica. En muestras que tengan un alto contenido de gas, el desgasificador de muestras integrado asegura la llegada de un volumen de muestra constante al loop de muestra con cada inyección. Esto mejora considerablemente la reproducibilidad del análisis y hace completamente innecesaria la desgasificación manual.


Para ahorrar espacio, la OMNIS Degasser Unit se integra en el OMNIS Extension Module. La OMNIS Degasser Unit 2-Channel puede ampliarse a 3 o 4 cámaras. Además, la unidad desgasificadora puede equiparse con hasta 4 desgasificadores de eluyente (4 cámaras) o con 1 desgasificador de muestras y hasta 3 desgasificadores de eluyente.

Especificaciones:

- Tiempo de formación del vacío: 10 s
- Eficiencia de desgasificación: > 150 μL de aire / min a 1 mL/min
- Resistencia contra disolventes: sin restricciones (excepto perfluorocarbonos)
- Ampliable: sí, hasta 4 canales

– Vía de flujo: sin metales

Partes/accesorios 2.1056.0120

Order Number	Descripción	Cantidad
1.1056.0120	OMNIS Degasser Unit 2-Channel La OMNIS Degasser Unit 2-Channel sirve para la eliminación automatizada de los gases disueltos y las burbujas de aire presentes en eluyentes y muestras en el OMNIS IC System. La desgasificación del eluyente proporciona una línea base estable y aumenta con ello la precisión de la medida cromatográfica. En muestras que tengan un alto contenido de gas, el desgasificador de muestras integrado asegura la llegada de un volumen de muestra constante al loop de muestra con cada inyección. Esto mejora considerablemente la reproducibilidad del análisis y hace completamente innecesaria la desgasificación manual. Para ahorrar espacio, la OMNIS Degasser Unit se integra en el OMNIS Extension Module. La OMNIS Degasser Unit 2-Channel puede ampliarse a 3 o 4 cámaras. Además, la unidad desgasificadora puede equiparse con hasta 4 desgasificadores de eluyente (4 cámaras) o con 1 desgasificador de muestras y hasta 3 desgasificadores de eluyente.	1 PCS
		
6.01831.100	Capilar PEEK DEG - HPP, 250/0,75 mm Capilar PEEK previamente cortado con etiqueta de identificación para OMNIS IC	2 PCS
		

Accesorios opcionales

6.05801.020

Kit de canal de desgasificador



Kit de actualización para ampliar la OMNIS IC Degasser Unit con un canal de desgasificador adicional.

Requisitos:

OMNIS IC S/M/L, que incluye:

- 2.1056.0010 OMNIS Degasser Unit 1-Channel o
- 2.1056.0020 OMNIS Degasser Unit 2-Channel

Información: esta actualización debe ser instalada por un representante de servicio regional de Metrohm.
