



Vaso de muestra de vidrio transparente de 75 mL, 1 unidad

6.1432.210

Vaso de muestra de vidrio transparente de 75 mL, apto para gradillas 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 y 6.2041.900, 1 unidad

Accesorios opcionales

6.1458.070

**Cabezal de titulación/2 x EN
14**



Cabezal de titulación para recipientes de muestras de 75 mL. Con 2 orificios EN 14 y 2 orificios de 6,4 mm, así como 3 puntas de dosificación retraídas. Indicado para un juego de accesorios de lavado y extracción.

6.2041.340

**Gradilla de muestras, 24 x 75
mL (PVC)**



Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 24 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400.
Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)

6.2041.350

**Gradilla de muestras 48 x 75
mL (PVC)**



Gradilla de muestras para 815 Robotic USB Sample Processor XL y 855 Robotic Titrosampler "Basic", apta para 48 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400.
Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)

6.2041.800

Gradilla de muestras, 100 x 75 mL (PVC)



Gradilla de muestras para 815 Robotic Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Basic", apta para 100 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)

6.2041.900

Pieza insertable para gradilla de muestras, 54 x 75 mL, para baño María, (Al)



Pieza insertable para gradilla de muestras para 815 Robotic USB Sample Processor XL y 855 Robotic Titrosampler «Basic», apta para 54 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400.

Material: aluminio (Al)

6.2037.040


Soporte de láminas



Soporte de láminas para vasos de muestras 75 mL para cambiadores de muestras Karl Fischer

6.2820.000

Lámina de Al



1000 arandelas de 80 mm de diámetro. Espesor de lámina: 0,010 mm. Junto con el soporte de láminas 6.2037.040 para el vaso de muestra 6.1432.210 y con el soporte de láminas 6.2037.080 para el vaso de muestra 6.1459.300.

6.1909.030

Hélice de agitador / 95 mm



Hélice de agitación, mango de PP, punta de PVDF. Longitud a partir del borde inferior del esmerilado: 104 mm Para aplicaciones KF con Agitador de varilla 722, 802

6.1458.030

**Cabezal de titulación KF /
Conectores M10, 4 unidades**



Con 4 boquillas roscadas M10, incl. tapones.

6.1458.020

**Cabezal de titulación /
Conectores M10, 4 unidades**



Con 4 boquillas roscadas M10, incl. tapones.