



Amplificador de 10 A

BSTR10A.S

El módulo Booster10A aumenta la corriente máxima del PGSTAT100N, el PGSTAT128N, el PGSTAT302N, el PGSTAT204 o el M204 a 10 amperios. El potencial de cumplimiento del sistema es de 20 V en combinación con el Booster10A.

Con su rápido tiempo de respuesta, el Booster10A de Autolab se ha optimizado para realizar medidas de impedancia electroquímica junto con el módulo FRA32M en células de combustible, baterías y supercondensadores. El amplificador puede tratar células pasivas y activas. El Booster10A puede utilizarse para medir las características de carga y descarga de los supercondensadores, realizar medidas en células de combustible o medidas de CC o CA en electrodos de superficie amplia.

Partes/accesorios BSTR10A.S

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

CBL.BSTR.DIO

Cable de interfaz digital para Booster 10A

Cable de controlador digital para los aparatos Booster 10A de Autolab.



1 PCS

CABLE.PWR

Cable de alimentación

Cable de alimentación estándar para aparatos y accesorios de Autolab.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
AUTSRV.BSTR10. CELL.S	Celda ficticia de Booster10A	
	Celda ficticia de 100 mOhm para probar el Booster10A.	