




OMNIS Degasser Unit 1-Channel

2.1056.0110

L'OMNIS Degasser Unit 1-Channel permet d'automatiser l'élimination des gaz dissous et des bulles d'air des éluants et des échantillons du système OMNIS IC. Le dégazage de l'éluant assure une ligne de base stable et augmente ainsi la précision de la mesure chromatographique. Pour les échantillons à forte teneur en gaz, le dégazeur d'échantillon intégré garantit qu'à chaque injection un volume d'échantillon constant entre dans la boucle d'échantillon. Cela améliore considérablement la reproductibilité de l'analyse et le dégazage manuel n'est plus nécessaire. Grâce au nouveau concept technique de chambre de dégazage à film, l'OMNIS Degasser Unit est nettement plus efficace.


L'OMNIS Degasser Unit est intégrée dans l'OMNIS Extension Module pour un gain de place. L'OMNIS Degasser Unit 1-Channel peut être étendue à 2, 3 ou 4 chambres. L'unité de dégazage peut être équipée soit de 4 dégazeurs d'éluant maximum (4 chambres), soit de 1 dégazeur d'échantillon et de 3 dégazeurs d'éluant maximum.

Spécifications :

- Temps de formation du vide : 10 s
- Efficacité de dégazage : > 150 µL air/min à 1 mL/min
- Résistance aux solvants : aucune restriction (sauf PFC)

- Extensible : oui, jusqu'à 4 canaux
- Trajet d'écoulement : sans métal

Contenu de la livraison 2.1056.0110

Order Number	Description	Quantité
1.1056.0110	OMNIS Degasser Unit 1-Channel L'OMNIS Degasser Unit 1-Channel permet d'automatiser l'élimination des gaz dissous et des bulles d'air des éluants et des échantillons du système OMNIS IC. Le dégazage de l'éluant assure une ligne de base stable et augmente ainsi la précision de la mesure chromatographique. Pour les échantillons à forte teneur en gaz, le dégazeur d'échantillon intégré garantit qu'à chaque injection un volume d'échantillon constant entre dans la boucle d'échantillon. Cela améliore considérablement la reproductibilité de l'analyse et le dégazage manuel n'est plus nécessaire. Grâce au nouveau concept technique de chambre de dégazage à film, l'OMNIS Degasser Unit est nettement plus efficace. L'OMNIS Degasser Unit est intégrée dans l'OMNIS Extension Module pour un gain de place. L'OMNIS Degasser Unit 1-Channel peut être étendue à 2, 3 ou 4 chambres. L'unité de dégazage peut être équipée soit de 4 dégazeurs d'éluant maximum (4 chambres), soit de 1 dégazeur d'échantillon et de 3 dégazeurs d'éluant maximum.	1 PCS
		
6.01831.100	Capillaire PEEK DEG - HPP, 250/0,75 mm Capillaire PEEK prédécoupé avec étiquette d'identification pour OMNIS IC 	1 PCS

Accessoires optionnels

6.05801.020

Kit canal de dégazeur



Kit de mise à niveau permettant d'ajouter un canal de dégazeur à l'OMNIS IC Degasser Unit.

Conditions préalables :

OMNIS IC S/M/L, comprenant :

- 2.1056.0010 OMNIS Degasser Unit 1-Channel ou
- 2.1056.0020 OMNIS Degasser Unit 2-Channel

Info : cette mise à niveau doit être installée par un technicien service Metrohm local agréé.