



OMNIS Reagent Organizer Liquid Control

2.1056.1200

L'OMNIS Reagent Organizer Liquid Control est un organisateur de réactifs et assure l'éclairage intérieur de l'OMNIS IC System. En outre, il offre une détection des fuites intégrée au logiciel.

L'OMNIS Reagent Organizer Liquid Control est toujours situé sur l'OMNIS Extension Module supérieur et constitue également le couvercle de l'OMNIS IC System. Un détecteur de fuites est sur le conduit d'écoulement de l'OMNIS Reagent Organizer Liquid Control. L'éclairage intégré dans l'OMNIS Reagent Organizer Liquid Control éclaire l'intérieur de l'OMNIS IC System dès l'ouverture d'au moins une porte.

L'OMNIS Reagent Organizer Liquid Control accueille jusqu'à 6 bouteilles et peut être équipé d'autres accessoires tels que support de bouteille, fixation de bouteille, capteur de volume, agitateur magnétique ou bidon à déchets avec capteur de bidon externe.

Contenu de la livraison 2.1056.1200

Order Number	Description	Quantité
1.1056.1200	OMNIS Reagent Organizer Liquid Control L'OMNIS Reagent Organizer Liquid Control est un organisateur de réactifs et assure l'éclairage intérieur de l'OMNIS IC System. En outre, il offre une détection des fuites intégrée au logiciel. L'OMNIS Reagent Organizer Liquid Control est toujours situé sur l'OMNIS Extension Module supérieur et constitue également le couvercle de l'OMNIS IC System. Un détecteur de fuites est sur le conduit d'écoulement de l'OMNIS Reagent Organizer Liquid Control. L'éclairage intégré dans l'OMNIS Reagent Organizer Liquid Control éclaire l'intérieur de l'OMNIS IC System dès l'ouverture d'au moins une porte. L'OMNIS Reagent Organizer Liquid Control accueille jusqu'à 6 bouteilles et peut être équipé d'autres accessoires tels que support de bouteille, fixation de bouteille, capteur de volume, agitateur magnétique ou bidon à déchets avec capteur de bidon externe.	1 PCS
6.02102.010	Câble MDL fiche/prise 0,5 m Câble de connexion pour appareils OMNIS avec connecteur MDL (0,5 m)	1 PCS

Accessoires optionnels

6.01602.100

Adaptateur pour bouteille GL 45, 2 x M6, UNF 10/32

Adaptateur pour bouteille GL 45 pour éluant, régénérant, réactif et bouteilles de rinçage, avec connecteurs pour le tube d'adsorption et le tuyau d'aspiration.



6.01602.110

Adaptateur pour bouteille S 40, 2 x M6, UNF 10/32

Bouchon de fermeture S 40 pour conteneurs de 10 L.



6.01608.000

Bouteille PP, 2 L, GL 45

Bouteille 2 L (en PP) conçue pour l'OMNIS Reagent Organizer, avec indication de volume pour éluant, régénérant, réactif et solutions de rinçage.



6.02009.000

**Support de capteur de
volume, bidon 10 L**

Support de conteneur de 10 L avec capteur de volume intégré.



6.02050.000

Support de bouteille, RO

Support de bouteille d'éluant PP 2 L sur l'OMNIS IC Reagent Organizer.



6.02050.010

Fixation de bouteille, RO

Fixation de bouteille d'éluant PP 2 L sur l'OMNIS IC Reagent Organizer.



6.02050.100

**Support de bouteille RO,
universel**

Support pour bouteilles en verre de 1 L ou 2 L sur l'OMNIS Reagent Organizer.



6.02050.110

**Fixation de bouteille RO,
universelle**

Fixation pour bouteilles en verre de 1 L ou 2 L sur l'OMNIS
Reagent Organizer.



6.02765.000

**Bidon à déchets, 4 x UNF 10
/32**

Bidon à déchets pour jusqu'à quatre capillaires à déchets.



6.05332.000

**Équipement OMNIS IC :
conteneur 10 L, LC**

Jeu d'accessoires pour le contrôle du conteneur de 10 L.

Conditions préalables :

OMNIS IC avec ROLC



6.05801.040

Capteur de volume, kit ROLC



Kit de mise à niveau permettant d'ajouter un capteur de volume supplémentaire à l'OMNIS Reagent Organizer Liquid Control.

Conditions préalables :

– 2.1056.1200 OMNIS Reagent Organizer Liquid Control

Info : cette mise à niveau doit être installée par un technicien service Metrohm local agréé.

6.05801.090

Agitateur magnétique, kit ROLC



Kit de mise à niveau permettant d'ajouter un agitateur magnétique à l'OMNIS Reagent Organizer Liquid Control.

Conditions préalables :

– 2.1056.1200 OMNIS Reagent Organizer Liquid Control

Info : cette mise à niveau doit être installée par un technicien service Metrohm agréé.
