




833 Advanced IC Liquid Handling Suppressor Unit

2.833.0020

Suppresseur chimique pour anions de type «packed bed». Module Suppresseur Metrohm «MSM breveté, en tant qu'appareil individuel ou pour équiper ultérieurement les systèmes HPCL ou CI. Résistant aux solvants et stable à la pression. Pompe à deux canaux inclus pour les solutions de régénération et de rinçage.

Contenu de la livraison 2.833.0020

Order Number	Description	Quantité
1.753.0100	Suppressorblock kpl. **	1 PCS



6.1803.020	Capillaire PTFE 0.97 mm d.i. / 5 m Pour tous les appareils CI	1 PCS
------------	---	-------



6.2128.180	Câble de connexion 762/830 - 752/753/754/833 Pour la connexion Interface CI - IC Pump Unit, Module Suppresseur CI, IC Dialysis Unit ou IC Liquid Handling Unit	2 PCS
------------	--	-------



6.2744.010

Vis de pression 5x

2 PCS

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



6.2744.034

Accouplement olive/UNF 10/32 2 x

1 PCS

Connexion vis de pression et tuyau de pompe. 2 pièces. Pour appareils CI avec pompe péristaltique.




6.2744.160

Connexion pour tuyau de pompage avec fixation

2 PCS

Fixation pour la connexion sûre d'un tuyau de pompe sur une olive.



6.2821.120

Filtre inline 2 µm

2 PCS

Filtre inline 2 µm



Accessoires optionnels

6.1803.030

Capillaire PTFE 0.5 mm d.i. / 3 m

Capillaire pour dialyse inline, pour Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



6.1826.060

Tuyau de pompe (orange /jaune)

Pour Compact CI, Personal CI, Basic CI



6.2755.000

Cassette de tuyau


Pour la pompe du Pump Unit, Suppressor Module, Dialysis Unit, Compact CI, Processeur d'échantillons CI



6.2821.130

Filtre de rechange pour filtre inline

Filtre de rechange pour filtre inline.



6.2832.000

Rotor MSM A

Rotor pour suppresseur pour tous les appareils CI avec MSM (Module Suppresseur Metrohm)



6.2832.010

Pièce de connexion pour MSM et MSM-LC

Avec tuyaux d'entrée et de sortie. Pour tous les appareils CI avec MSM (Metrohm Suppressor Module).

Pour remplacement dans les appareils Professional IC de la génération 850, 881, 882 et 883 (produits avant 2017).

