




## IC Conductivity Detector

2.850.9010

Détecteur de conductivité haute performance compact et intelligent destiné aux appareils CI intelligents. Excellente constance de la température, tout le traitement du signal au sein du bloc de détecteur protégé et DSP – Digital Signal Processing – de la dernière génération garantissent une précision de mesure optimale. Grâce à la plage de travail dynamique, aucun changement de plage n'est nécessaire (même automatique).

## Contenu de la livraison 2.850.9010

| Order Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantité |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.850.9010   | <b>IC Conductivity Detector</b><br><br>Décteur de conductivité haute performance compact et intelligent destiné aux appareils CI intelligents. Excellente constance de la température, tout le traitement du signal au sein du bloc de détecteur protégé et DSP – Digital Signal Processing – de la dernière génération garantissent une précision de mesure optimale. Grâce à la plage de travail dynamique, aucun changement de plage n'est nécessaire (même automatique). | 1 PCS    |
| <hr/>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 6.2744.014   | <b>Vis de pression 2x</b><br><br>Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 PCS    |
| <hr/>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |