




945 Professional Detector Vario – Conductivity

2.945.0010

Détecteur intelligent autonome, équipé d'un détecteur de conductivité haute performance, le IC Conductivity Detector. Pour utiliser avec les appareils CI intelligents ou en tant que détecteur de conductivité autonome.

Contenu de la livraison 2.945.0010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.945.0010	945 Professional Detector Vario – Conductivity

Détecteur intelligent autonome, équipé d'un détecteur de conductivité haute performance, le IC Conductivity Detector. Pour utiliser avec les appareils CI intelligents ou en tant que détecteur de conductivité autonome.



1 STK

6.1831.030

Capillaire en PEEK 0.75 mm d.i. / 3 m

Pour tous les composants CI.



1 STK

6.2151.020

Câble USB A - USB B 1,8 m

Câble de connexion USB



1 STK

6.2744.014

Vis de pression 2x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK

