




2060 The NIR Analyzer

A472060020C

Le **2060 The NIR Analyzer** est la nouvelle génération d'appareils de spectroscopie de processus de Metrohm Process Analytics. Avec sa conception unique et éprouvée de l'intérieur vers l'extérieur, il fournit des résultats précis toutes les **10 secondes**. Il peut fournir une analyse non destructive des liquides et des solides directement dans la ligne de traitement ou dans une cuve à réaction en utilisant des fibres optiques et des sondes de contact. Il a été conçu pour connecter jusqu'à cinq (5) sondes et/ou cellules à circulation. Chacun des cinq canaux peut être configuré indépendamment des autres à l'aide de notre logiciel propriétaire embarqué polyvalent.

Dans le cadre de la **plate-forme 2060**, le **2060 The NIR Analyzer** a une conception modulaire et est disponible en trois autres versions : le **2060 The NIR-R Analyzer**, **2060 The NIR-Ex Analyzer** et **2060 The NIR-REx Analyzer**.

Accessoires optionnels

A472060030C

2060 The NIR-Ex Analyzer



Le **2060 The NIR-Ex Analyzer** est la nouvelle génération d'appareils de spectroscopie de processus de Metrohm Process Analytics. Avec sa conception unique et éprouvée de l'intérieur vers l'extérieur, il fournit des résultats précis toutes les *10 secondes*. Il peut fournir une analyse non destructive des liquides et des solides directement dans la ligne de traitement ou dans une cuve à réaction en utilisant des fibres optiques et des sondes de contact. Il a été conçu pour connecter jusqu'à cinq (5) sondes et/ou cellules à circulation. Chacun des cinq canaux peut être configuré indépendamment des autres à l'aide de notre logiciel propriétaire embarqué polyvalent.

De plus, cet appareil d'analyse est certifié IECEx et est conforme aux directives européennes ATEX. Il a été conçu avec un système de purge/pressurisation approuvé ainsi que des dispositifs intrinsèquement électroniques, empêchant toute fumée ou gaz potentiellement explosifs de l'air ambiant de pénétrer dans l'enceinte de l'appareil d'analyse. De plus, il est disponible en trois autres versions : le **2060 The NIR Analyzer**, **2060 The NIR-R Analyzer** et **2060 The NIR-REx Analyzer**.

A472060040C

2060 The NIR-REx Analyzer




Le **2060 The NIR-REx Analyzer** est la nouvelle génération d'instruments de spectroscopie de processus de Metrohm Process Analytics. Avec sa conception unique et éprouvée de l'intérieur vers l'extérieur, il fournit des résultats précis toutes les *10 secondes*. Il peut fournir une analyse non destructive des liquides et des solides directement dans la ligne de traitement ou dans une cuve à réaction en utilisant des fibres optiques et des sondes de contact. Il a été conçu pour connecter jusqu'à cinq (5) sondes et/ou cellules à circulation. Chacun des cinq canaux peut être configuré indépendamment des autres à l'aide de notre logiciel propriétaire embarqué polyvalent.

Dans le cadre de la **plate-forme 2060**, le **2060 The NIR-REx Analyzer** permet la séparation unique de l'interface humaine (IH) et de l'armoire NIR par des fibres optiques. Cette configuration à distance permet de placer les deux armoires à différents endroits de l'usine en fonction des préférences du client et des classifications de zones.

De plus, cet appareil d'analyse est certifié IECEx et est conforme aux directives européennes ATEX. Il a été conçu avec un système de purge/pressurisation approuvé ainsi que des dispositifs intrinsèquement électroniques, empêchant toute fumée ou gaz potentiellement explosifs de l'air ambiant de pénétrer dans l'enceinte de l'appareil d'analyse. De plus, il est disponible en trois autres versions : le **2060 The NIR Analyzer**, **2060 The NIR-R Analyzer** et **2060 The NIR-Ex Analyzer**.

A472060010C

2060 The NIR-R Analyzer



Le **2060 The NIR-R Analyzer** est la nouvelle génération d'instruments de spectroscopie de processus de Metrohm Process Analytics. Avec sa conception unique et éprouvée de l'intérieur vers l'extérieur, il fournit des résultats précis toutes les *10 secondes*. Il peut fournir une analyse non destructive des liquides et des solides directement dans la ligne de traitement ou dans une cuve à réaction en utilisant des fibres optiques et des sondes de contact. Il a été conçu pour connecter jusqu'à cinq (5) sondes et/ou cellules à circulation. Chacun des cinq canaux peut être configuré indépendamment des autres à l'aide de notre logiciel propriétaire embarqué polyvalent.

Dans le cadre de la **plate-forme 2060**, le **2060 The NIR-R Analyzer** permet la séparation unique de l'interface humaine et de l'armoire NIR par des fibres optiques. Cette configuration à distance permet de placer les deux armoires à différents endroits de l'usine en fonction des préférences du client et des classifications de zone. En outre, il est disponible en trois autres versions : le **2060 The NIR Analyzer**, **2060 The NIR-Ex Analyzer** et **2060 The NIR-REx Analyzer**.

6.07410.000

Lampe OMNIS NIR



Lampe de rechange pour 2060 The NIR Analyzer et OMNIS NIR Analyzer avec compteur d'heures intégré.