



Booster 10 A

BSTR10A.S

Le module Booster10A élève l'intensité maximum des PGSTAT100N, PGSTAT128N, PGSTAT302N, PGSTAT204 ou M204 à 10 ampères. La tension disponible du système est de 20 V en association avec le Booster10A.

Avec un temps de réponse rapide, l'Autolab Booster10A a été optimisé pour réaliser des mesures d'impédance électrochimique en association avec le module FRA32M, sur des piles à combustible, des batteries et des supercondensateurs. Le booster est en mesure de traiter à la fois des cellules actives et passives. Le Booster10A peut servir à mesurer les caractéristiques de charge et de décharge des supercondensateurs, à réaliser des mesures sur les piles à combustible ou des mesures DC ou AC sur des électrodes à grande surface.

Contenu de la livraison BSTR10A.S

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

CBL.BSTR.DIO

Câble d'interface numérique pour Booster10A

Câble de commande numérique pour Autolab Booster10A.



1 STK

CABLE.PWR

Câble d'alimentation

Câble d'alimentation standard pour instruments et accessoires Autolab.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
AUTSRV.BSTR10. CELL.S	Cellule fictive Booster10A. Cellule fictive de 100 mohms pour tester le Booster10A.	
