



## Modulo pompa peristaltico (4 canali)

2.1016.0110

Modulo per l'installazione nel supporto moduli dell'OMNIS Sample Robots Pick&Place. Questa stazione di lavoro è dotata di due pompe di lavaggio e di aspirazione. Vengono utilizzate per pulire i sensori in due moduli Pick&Place e per svuotare il beaker per campioni dopo l'analisi prima di rimetterli sul rack.

### Parti incluse 2.1016.0110

| Qt.   | Order no.   | Descrizione                             |
|-------|-------------|-----------------------------------------|
| 1 PCS | 1.1016.0130 | Modulo di pompa peristaltico (4 canali) |

Modulo per l'installazione nel supporto moduli degli OMNIS Sample Robot Pick&Place. Questa postazione di lavoro è dotata di due pompe di lavaggio e di aspirazione. Le pompe vengono utilizzate per pulire i sensori in due moduli Pick&Place e per svuotare il beaker per campioni dopo l'analisi prima di rimetterlo sul rack.



2 PCS

6.01543.100

Punta di aspirazione per automazione

Punta di aspirazione per titolazioni OMNIS automatizzate.



4 PCS

6.1621.000

Contenitore da 10 L

Come recipiente di lavaggio o di scarico nei sistemi automatizzati



4 PCS

6.1621.100

Tappo per contenitore da 10 L

Tappo per contenitore da 10-L. Per un trasporto semplice e sicuro dei contenitori pieni.



1 PCS

6.01803.000

Tubo in silicone 8/12 2,5 m

Tubo in silicone per il collegamento allo scarico del modulo Pick&Place o del modulo pompa per portare l'eventuale soluzione in eccesso nella bottiglia di scarto.




6 PCS

6.01805.000

Tubo di connessione in FEP / M6 / 66,5 cm

Con protezione dalla luce e dalle strozzature.



---

2 PCS

6.01805.010

Tubo di connessione in PTFE / M8 / 66,5 cm

Con protezione dalla luce e dalle strozzature.



---

4 PCS

6.1828.000

Connessione in PVDF

Per recipiente 6.1621.000.



---

2 PCS

6.2709.070

Giunto guida

Per il fissaggio di burette e punte di dosaggio nelle teste di titolazione e supporti di elettrodi



6 PCS

6.2740.020

Spruzzatore

Per la nebulizzazione fine della soluzione di lavaggio.



2 PCS

6.05001.010

Set di accessori modulo pompa "peristaltico" (2 canali)

Il set di accessori contiene tutti i componenti necessari per il collegamento con tubi di una pompa di lavaggio e di una di aspirazione sul modulo pompa "peristaltico". Sono compresi, oltre ai tubi preconfezionati con connettore Luer, anche due clip per ognuno e tubi di pompaggio.



1 PCS

6.01804.500

Adattatore per tubo di scarico

Adattatore per tubo di scarico su moduli Pick&Place e moduli pompa nel OMNIS Sample Robot Pick&Place.



## Accessori opzionali

| Order no.   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.05700.010 | Kit materiali di consumo modulo pompa OMNIS (2 canali)<br><br>Per ognuno due tubi di pompaggio e relative clip per la sostituzione nel modulo pompa OMNIS. Con un kit di materiali di consumo possono essere riattrezzate due pompe peristaltiche del modulo pompa.                                                                                      |  |
| 6.05001.010 | Set di accessori modulo pompa "peristaltico" (2 canali)<br><br>Il set di accessori contiene tutti i componenti necessari per il collegamento con tubi di una pompa di lavaggio e di una di aspirazione sul modulo pompa "peristaltico". Sono compresi, oltre ai tubi preconfezionati con connettore Luer, anche due clip per ognuno e tubi di pompaggio. |  |