



OMNIS Actuator Unit

2.1056.0410

L'OMNIS Actuator Unit funge da azionamento per vari iniettori, selettori e l'OMNIS MSM Unit nell'OMNIS IC System:

- In combinazione con una valvola d'iniezione, l'OMNIS Actuator Unit serve per iniettare il campione nel flusso dell'eluente.
- Dotata di una valvola selettiva, l'OMNIS Actuator Unit funge da commutatore tra più liquidi.
- Insieme a un rotore del soppressore, l'OMNIS MSM Unit costituisce un Metrohm Suppressor Module (MSM).
L'MSM funge da soppressore chimico nell'OMNIS IC System.

Parti incluse 2.1056.0410

Order Number	Descrizione	Quantità
1.1056.0410	OMNIS Actuator Unit L'OMNIS Actuator Unit funge da azionamento per vari iniettori, selettori e l'OMNIS MSM Unit nell'OMNIS IC System: – In combinazione con una valvola d'iniezione, l'OMNIS Actuator Unit serve per iniettare il campione nel flusso dell'eluente. – Dotata di una valvola selettiva, l'OMNIS Actuator Unit funge da commutatore tra più liquidi. – Insieme a un rotore del soppressore, l'OMNIS MSM Unit costituisce un Metrohm Suppressor Module (MSM). L'MSM funge da soppressore chimico nell'OMNIS IC System.	1 PCS



Accessori opzionali

6.02842.040

Cassa del rotore

Cassa del rotore per l'upgrade di un'OMNIS Actuator Unit in un'OMNIS MSM Unit.



6.05332.130

**Equipaggiamento OMNIS IC:
AutoSwitch**



Set di accessori per AutoSwitch nell'OMNIS IC: molti campioni richiedono l'analisi di più analiti, quali anioni e cationi. L'OMNIS IC M può essere facilmente potenziato per eseguire l'analisi AutoSwitch. Questo consente l'esecuzione in serie automatizzata, per esempio, delle analisi degli anioni e dei cationi. La commutazione automatica tra diverse analisi è possibile con un iniettore aggiuntivo e due valvole a 3/2 vie.

Prerequisiti:

OMNIS IC M, comprendente:

- OMNIS Actuator Unit disponibile dotata di iniettore da 6/2 o 7/3 (è necessario almeno 1 iniettore da 7/3)
- posizione disponibile sull'OMNIS Column Thermostat Unit
- AS/ASCOOL dotato di 1 valvola a 3/2 vie, M6 e 1 valvola a 3/2 vie, UNF

6.05801.170

Kit iniettore 6/2



Upgrade kit per ampliare l'OMNIS Actuator Unit con un iniettore 6 /2 privo di metallo con connessioni UNF 10/32.

Specifiche dell'iniettore:

- DI foro: 0,4 mm
- Materiale rotore: Valcon E
- Materiale statore: PAEK/fibra di carbonio
- Pressione massima: 35 MPa

Prerequisiti:

210560410 OMNIS Actuator Unit

Informazione: questo upgrade deve essere installato da un responsabile del servizio di assistenza tecnica Metrohm autorizzato.

6.05801.180

Kit iniettore 7/3



Upgrade kit per ampliare l'OMNIS Actuator Unit con un iniettore 7 /3 privo di metallo con connessioni UNF 10/32.

Specifiche dell'iniettore:

- DI foro: 0,4 mm
- Materiale rotore: Valcon E
- Materiale statore: PAEK/fibra di carbonio
- Pressione massima: 35 Mpa

Prerequisiti:

2.10560.410 OMNIS Actuator Unit

Informazione: questo upgrade deve essere installato da un responsabile del servizio di assistenza tecnica Metrohm autorizzato.

6.05801.190

Kit iniettore 4/2, 0,25 µL



Upgrade kit per ampliare l'OMNIS Actuator Unit con un iniettore 4 /2 privo di metallo, iniettore a loop interno da 0,25 µL con connessioni UNF 10/32.

Specifiche dell'iniettore:

- DI foro: 0,4 mm
- Materiale rotore: Valcon E
- Materiale statore: PAEK/fibra di carbonio
- Pressione massima: 24 MPa

Prerequisiti:

210560410 OMNIS Actuator Unit

Informazione: questo upgrade deve essere installato da un responsabile del servizio di assistenza tecnica Metrohm autorizzato.

6.05801.200

Kit iniettore 4/2, 1,0 µL



Upgrade kit per ampliare l'OMNIS Actuator Unit con un iniettore 4 /2 privo di metallo, iniettore a loop interno da 1,0 µL con connessioni UNF 10/32.

Specifiche dell'iniettore:

- DI foro: 0,4 mm
- Materiale rotore: Valcon E
- Materiale statore: PAEK/fibra di carbonio
- Pressione massima: 24 MPa

Prerequisiti:

210560410 OMNIS Actuator Unit

Informazione: questo upgrade deve essere installato da un responsabile del servizio di assistenza tecnica Metrohm autorizzato.

6.05801.210

Kit iniettore 8/2



Upgrade kit per ampliare l'OMNIS Actuator Unit con un iniettore 8/2 privo di metallo con connessioni UNF 10/32.

Specifiche dell'iniettore:

- DI foro: 0,4 mm
- Materiale rotore: Valcon E
- Materiale statore: PAEK/fibra di carbonio
- Pressione massima: 35 Mpa

Prerequisiti:

210560410 OMNIS Actuator Unit

Informazione: questo upgrade deve essere installato da un responsabile del servizio di assistenza tecnica Metrohm autorizzato.

6.05801.220

Kit iniettore 10/2



Upgrade kit per ampliare l'OMNIS Actuator Unit con un iniettore 10/2 privo di metallo con connessioni UNF 10/32.

Specifiche dell'iniettore:

- DI foro: 0,4 mm
- Materiale rotore: Valcon E
- Materiale statore: PAEK/fibra di carbonio
- Pressione massima: 35 Mpa

Prerequisiti:

210560410 OMNIS Actuator Unit

Informazione: questo upgrade deve essere installato da un responsabile del servizio di assistenza tecnica Metrohm autorizzato.

6.05801.230

Kit selettore 10/1, LP



Upgrade kit per ampliare l'OMNIS Actuator Unit con un selettore 10/1 privo di metallo, a bassa pressione con connessioni UNF 10 /32.

Specifiche dell'iniettore:

- DI foro: 0,75 mm
- Materiale rotore: Valcon E
- Materiale dello statore: PPS
- Pressione massima: 2 Mpa

Prerequisiti:

210560410 OMNIS Actuator Unit

Informazione: questo upgrade deve essere installato da un responsabile del servizio di assistenza tecnica Metrohm autorizzato.

6.05801.240

Kit selettore 10/1, HP



Upgrade kit per ampliare l'OMNIS Actuator Unit con un selettore 10/1 privo di metallo, a bassa pressione con connessioni UNF 10 /32.

Specifiche dell'iniettore:

- DI foro: 0,4 mm
- Materiale rotore: Valcon E
- Materiale statore: PAEK/fibra di carbonio
- Pressione massima: 35 Mpa

Prerequisiti:

210560410 OMNIS Actuator Unit

Informazione: questo upgrade deve essere installato da un responsabile del servizio di assistenza tecnica Metrohm autorizzato.

6.2832.000

Rotore MSM A



Rotore del soppressore per tutti gli strumenti IC con MSM

6.2842.000

MSM-HC Rotore A



Rotore soppressore per tutti gli strumenti IC con MSM-HC (Metrohm Suppressor Module con elevata capacità)

6.2842.020

Giunto adattatore, MSM



Con il giunto adattatore possono essere installati nella cassa del rotore sia l'MSM Rotor A che l'MSM-LC Rotor A.

6.2842.200

MSM-HC Rotore C



Rotore soppressore per tutti gli strumenti IC con azionamento MSM-HC (Metrohm Suppressor Module con elevata capacità) per la soppressione dei cationi.

6.2844.000

MSM-LC Rotore A

Rotore soppressore per l'impiego con due colonne.

