



## 802 Stirrer, 220 V EU

2.802.0014

Agitatore a elica per 727 Titration Stand. Con alimentatore per 220 V, spina UE, con dispositivo di accensione ad anello e regolatore di velocità.

### Parti incluse 2.802.0014

| Qt.   | Order no.  | Descrizione                                                                                             |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 PCS | 1.802.0010 | 802 Rod Stirrer per 727 Ti Stand                                                                        |
|       |            | Agitatore ad elica con regolatore della velocità 6.2137.000 separati ed elica di agitazione 6.1909.010. |



1 PCS

6.1909.010

Elica di agitazione/ 87 mm

Elica d'agitazione, lunghezza a partire dal bordo inferiore del SGJ: 96 mm.  
Da usare con i beaker degli agitatori ad elica 722, 802 Rod Stirrer



1 PCS

6.1910.000

Anello di controllo

Per il Controller 6.2137.000 degli agitatori 722, 803 Rod Stirrer o del 727 Ti Stand se usato con portaelettrodo che non sia il 6.2021.030



1 PCS

6.2117.020

Alimentatore EU 220V/9V DC

Senza cavo e spina di rete, con adattatore per apparecchi a freddo standard (C14). Entrata: 220...240 V AC. per agitatore 622, 649, 722, 728, 727 Ti Stand o Spectrosense. Uscita: 9 V DC/0,2 A.



1 PCS

6.2137.000

Controller per 722/727

Da usare con 722 Rod Stirrer o 727 Ti Stand

