




843 VA Membrane Pump Station per sistemi compatti VA

2.843.0040

L'843 Membrane Pump Station dispone di due pompe a membrana integrate che possono essere comandate tramite segnale remoto direttamente dal 797 Compact Computrace. Serve al lavaggio automatico e allo svuotamento della cella di misura in sistemi VA e CVS parzialmente o completamente automatici con il 797 VA Computrace.

La variante per la voltammetria dispone di tutti gli accessori per il lavaggio automatico e lo svuotamento della cella di misura.

Parti incluse 2.843.0040

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.843.0020

843 Pump Station (membrana)

L'843 Pump Station (membrana) possiede due pompe a membrana integrate. Queste possono essere comandate a scelta tramite l'interfaccia direttamente tramite segnali remoti o manualmente con la pressione di un tasto.



4 PCS

6.1446.040

Stopper con filettatura M6



1 PCS

6.1456.210

Cella di misura / 10-90 mL

Cella di misura per sistemi VA automatici. Cella di diluizione per Advanced IC Sample Processor



1 PCS

6.1602.115

Sifone per bottiglia / S 40 / verde

Per il dosaggio diretto dalla bottiglia del reagente con filettatura S 40 (Merck...).



2 PCS

6.1621.000

Contenitore da 10 L

Come recipiente di lavaggio o di scarico nei sistemi automatizzati



1 PCS

6.1805.020

Tubo in FEP / M6 / 52 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1805.100

Tubo in FEP / M6 / 40 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1805.180

Tubo in FEP / M6 / 16 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



4 PCS 6.1805.530 Tubo in FEP / M6 / 2 m
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS 6.1808.000 Giunto di connessione M6



2 PCS 6.1819.010 Tubo in PTFE
Come ingresso del gas nelle bottiglie di lavaggio del VA Stand



4 PCS 6.1820.010 Adattatore 1/8" tubo del gas/filettatura M6

Per il collegamento di un tubo del gas 1/8" a una filettatura tipo M6.



1 PCS

6.1828.020

Connettore a cinque tubi M6 per bottiglie

Per il collegamento fino a 5 tubi



1 PCS

6.1829.020

Tubo di aspirazione in FEP M6, 0.5 m

Per Unità di dosaggio




1 PCS

6.2141.280

Cavo di collegamento 843 Pump Station - 797 VA Computrace

Cavo per il collegamento remoto tra 797 VA Computrace e 843 Pump Station.



1 PCS

6.2621.000

Chiave regolabile

Massima apertura: 20 mm. Per gli strumenti IC



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1621.100	Tappo per contenitore da 10 L Tappo per contenitore da 10-L. Per un trasporto semplice e sicuro dei contenitori pieni.	
6.1801.120	Tubo in PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m	
6.1808.010	Accoppiatore 2 X M6 2 filettature esterne M6. Parte delle connessioni a vite per l'Unità Intercambiabile e il 676 Sample Changer	
6.1812.000	Tubo flessibile PTFE 4 mm / 6 mm / 4 m	

6.1820.020

Adattatore M10/M6

Collegamento con filettatura M10 per tubi 6.1812.XXX e filettatura M6 per tubi 6.1805.XXX.



6.1828.000

Connessione in PVDF

Per recipiente 6.1621.000.

