



849 Level Control esente da metalli (per bottiglie)

2.849.0030

Attrezzatura aggiuntiva per l'«Inline Eluent Preparation» automatica e per il monitoraggio remoto del livello di riempimento nelle bottiglie dell'eluente o per soluzioni ausiliarie. L'849 Level Control impedisce il funzionamento a secco delle pompe o il traboccamento grazie al «FULL Sensor» disponibile a richiesta. L'«EMPTY Sensor» fornito in dotazione è adatto a soluzioni acquose, solventi e sospensioni e la lunghezza delle aste è stata pensata per una bottiglia dell'eluente da 2 L.

Il sensore esente da metalli può essere impiegato in soluzioni con una conducibilità molto bassa. Pertanto è adatto per l'impiego nella cromatografia ionica, in particolare anche per acqua ultrapura.

Parti incluse 2.849.0030

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.849.0020

849 Level Control esente da metalli (per bottiglia)

Equipaggiamento supplementare per apparecchi Metrohm. Per il monitoraggio del livello di riempimento in soluzioni eluenti, ausiliarie o di scarto in bottiglie in remoto. L'849 Level Control impedisce il funzionamento a secco delle pompe e/o il traboccamento delle bottiglie. È adatto per l'impiego in soluzioni acquose e in sospensioni.

Il sensore esente da metalli può essere impiegato in soluzioni con una conducibilità molto bassa. Pertanto è anche adatto per l'impiego nella cromatografia ionica.



1 PCS

6.1619.000

Tubo di assorbimento per 807 Dosing Unit



1 PCS

6.2151.060

Cavo per Level Control ed Eluent Production Module

Cavo di collegamento per Sensore e Level Control o Eluent Production Module.



1 PCS

6.1626.000

Sifone per bottiglia GL 45 per Levelsensor

Questo sifone per bottiglie, dotato di sensori 6.2769.XXX, costituisce i Levelsensor EMPTY o FULL per bottiglie e contenitori.



1 PCS

6.1815.010

Fascia a spirale da 0.5 m

Per tenere insieme differenti cavi o tubi



1 PCS

6.2769.110

Sensore EMPTY per Levelsensor per bottiglie da 2 L

Questo sensore, montato sul sifone per bottiglia 6.1626.000, costituisce il Levelsensor EMPTY per bottiglie da 2 L. Sono contenuti due aste del sensore, un tubo di aspirazione e due supporti per il fissaggio del tubo a una delle aste del sensore.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2769.000	Sensore FULL per Levelsensor	
	Questo sensore, montato sul sifone per bottiglia 6.1626.000, costituisce il Levelsensor FULL per bottiglie e contenitori da 1 L e 2 L. Sono contenuti due aste del sensore, un tubo di ingresso e un supporto per il fissaggio del tubo a una delle aste del sensore.	
6.2769.100	Sensore EMPTY per Levelsensor per bottiglie da 1 L	
	Questo sensore, montato sul sifone per bottiglia 6.1626.000, costituisce il Levelsensor EMPTY per bottiglie da 1 L. Sono contenuti due aste del sensore, un tubo di aspirazione e due supporti per il fissaggio del tubo a una delle aste del sensore.	
6.2769.120	Sensore EMPTY per Levelsensor per contenitori da 10 L	
	Questo sensore, montato sul sifone per bottiglia 6.1626.000, costituisce il Levelsensor EMPTY per contenitori da 10 L. Sono contenuti due aste del sensore, un tubo di aspirazione e due supporti per il fissaggio del tubo a una delle aste del sensore.	