





947 Professional UV/VIS Detector Vario MW

2.947.0020

Il rilevatore intelligente di lunghezze d'onda multiple 947 Professional UV/VIS Detector Vario MW consente di quantificare in modo sicuro e affidabile le sostanze attive nel campo ultravioletto o visibile. È possibile selezionare liberamente fino a otto lunghezze d'onda. La rilevazione avviene tramite un array di diodi.

Parti incluse 2.947.0020

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.947.0020	Professional UV/VIS Detector Vario MW



2 PCS

6.1831.100

Capillare in PEEK 0.25 mm i.d., 1 m



1 PCS

6.2151.020

Cavo USB A - USB B 1.8 m

Cavo di collegamento USB



1 PCS

6.2744.070

Viti di fissaggio corte

Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK.



1 PCS

6.2839.130

Cella di misurazione a flusso continuo per 944

Cella di misurazione a flusso continuo PEEK per 944 Professional UV/VIS Detector Vario



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

6.2804.110	Lampada al deuterio (UV) per 947 Professional UV/VIS Detector Vario SW /MW
------------	--

Lampada al deuterio sostitutiva per 947 Professional UV/VIS Detector Vario SW/MW.



6.2630.100	Coperchio per il vano lampada UV sul UV/VIS Detector SW/MW
------------	--



6.2630.200	Coperchio per il vano lampada VIS sul UV/VIS Detector SW/MW
------------	---



2.943.0110	943 Professional Reactor Vario
------------	--------------------------------

Il 943 Professional Reactor Vario è un reattore riscaldabile sviluppato appositamente per derivatizzazioni pre- e postcolonna. Convince per la sua robustezza, la sua alta velocità di riscaldamento e la possibilità di eseguire reazioni fino a 150 °C compresi.



Il 943 Professional Thermostat Vario è un forno per colonne stand alone per max. due colonne con una lunghezza massima di 150 mm. Convince per la sua alta velocità di riscaldamento e la possibilità di far funzionare insieme due colonne di separazione fino a 80°C.



Coperchio del dispositivo e portabottiglie per strumenti Professional IC.




Consente la combinazione di un IC Module con la superficie di un Professional IC con un Compact IC



6.2764.000

Guarnizioni sostitutive 62839130

Guarnizioni sostitutive per la cella di misurazione a flusso continuo 10 mm (6.2839.130) per strumenti UV/VIS



6.2804.120

Lampada alogena II (VIS) per il 947 Professional UV/VIS Detector

Lampada di ricambio per la gamma visibile per il 947 Professional UV/VIS Detector

Funziona solo insieme a 62630010 Supporto per lampada alogena II

