



Elettrodo separato a barra di Ag

6.0331.010

Questo elettrodo in metallo va utilizzato con un elettrodo di riferimento ($c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ come elettrolita di riferimento) ed è adatto alle titolazioni per precipitazione (titolante nitrato di argento). Il robusto stelo in PP e la punta in metallo possono essere sostituiti singolarmente.

Parti incluse 6.0331.010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2106.020	Cavo / 1 m / 2 x B
		Cavo dell'elettrodo con 2 spine B (4 mm) per collegare gli elettrodi con le connessioni B



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1241.030	Corpo dell'elettrodo Corpo dell'elettrodo per elettrodi separati con punta metallica	
6.1248.010	Elettrodo ad asta di argento Silver Electrode Rod per elettrodi separati con punta metallica	
6.0729.100	RE Ag/AgCl (lunghezza 12,5 cm) RE argento/cloruro di argento con sistema Double-Junction e schermatura separata, lunghezza di inserimento 10 cm. Questo RE è perfetto per: • Campioni non acquosi • Potenzimetria differenziale Il giunto conico 14/15 consente un montaggio semplice e il diaframma flessibile a smeriglio insensibile allo sporco può essere sostituito in qualsiasi momento. L'elettrolita di riferimento e intermedio possono essere scelti liberamente a seconda dell'utilizzo e sono facili da sostituire. Il sensore viene fornito senza riempimento con l'elettrolita.	