



Elettrodo separato a barra di Ag con rivestimento in AgBr

6.0331.010BR

Questo elettrodo in metallo va utilizzato con un elettrodo di riferimento ($c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ come elettrolita di riferimento) ed è adatto alle titolazioni per precipitazione (titolante nitrato di argento). Il robusto stelo in PP e la punta in metallo possono essere sostituiti singolarmente. La punta in argento è rivestita con uno strato di bromuro (AgBr) a garanzia di una maggiore sensibilità.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

6.0729.100

RE Ag/AgCl (lunghezza 12,5 cm)

RE argento/cloruro di argento con sistema Double-Junction e schermatura separata, lunghezza di inserimento 10 cm.

Questo RE è perfetto per:

- Campioni non acquosi
- Potenzimetria differenziale

Il giunto conico 14/15 consente un montaggio semplice e il diaframma flessibile a smeriglio insensibile allo sporco può essere sostituito in qualsiasi momento. L'elettrolita di riferimento e intermedio possono essere scelti liberamente a seconda dell'utilizzo e sono facili da sostituire. Il sensore viene fornito senza riempimento con l'elettrolita.



6.2310.010

Elettrolita KNO₃ 1 mol/L 250 mL

Soluzione elettrolitica KNO₃ 1 M (elettrolita di riferimento per elettrodi d'argento combinati)



6.1241.030

Corpo dell'elettrodo

Corpo dell'elettrodo per elettrodi separati con punta metallica



6.2106.020

Cavo / 1 m / 2 x B

Cavo dell'elettrodo con 2 spine B (4 mm) per collegare gli elettrodi con le connessioni B

