



Elettrodo separato a barra di Ag con rivestimento in Ag₂S

6.0331.010S

Questo elettrodo in metallo va utilizzato con un elettrodo di riferimento ($c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ come elettrolita di riferimento) ed è adatto alle titolazioni per precipitazione (titolante nitrato di argento). Il robusto stelo in PP e la punta in metallo possono essere sostituiti singolarmente. La punta in argento è rivestita con uno strato di solfuro (Ag_2S) a garanzia di una maggiore sensibilità.

Parti incluse 6.0331.010S

Qt.	Order no.	Descrizione
5 Stk	6.0331.010	Elettrodo separato a barra di Ag

Questo elettrodo in metallo va utilizzato con un elettrodo di riferimento ($c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ come elettrolita di riferimento) ed è adatto alle titolazioni per precipitazione (titolante nitrato di argento). Il robusto stelo in PP e la punta in metallo possono essere sostituiti singolarmente.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2106.020	Cavo / 1 m / 2 x B Cavo dell'elettrodo con 2 spine B (4 mm) per collegare gli elettrodi con le connessioni B	
6.0729.100	RE Ag/AgCl (lunghezza 12,5 cm) RE argento/cloruro di argento con sistema Double-Junction e schermatura separata, lunghezza di inserimento 10 cm. Questo RE è perfetto per: • Campioni non acquosi • Potenzimetria differenziale Il giunto conico 14/15 consente un montaggio semplice e il diaframma flessibile a smeriglio insensibile allo sporco può essere sostituito in qualsiasi momento. L'elettrolita di riferimento e intermedio possono essere scelti liberamente a seconda dell'utilizzo e sono facili da sostituire. Il sensore viene fornito senza riempimento con l'elettrolita.	
6.2310.010	Elettrolita KNO₃ 1 mol/L 250 mL Soluzione elettrolitica KNO₃ 1 M (elettrolita di riferimento per elettrodi d'argento combinati)	

6.1241.030

Corpo dell'elettrodo

Corpo dell'elettrodo per elettrodi separati con punta metallica

