



Surfactrode Refill

6.0507.140

Questo elettrodo tensioattivo va utilizzato insieme a un elettrodo di riferimento ed è adatto per:

- Titolazioni di tensioattivi ionici in matrici non acquose (non nel cloroformio)
- Titolazioni a due fasi ($\text{pH} > 10$)

Grazie alla superficie dell'elettrodo rinnovabile, in pratica questo elettrodo ha una durata illimitata e viene utilizzato soprattutto per campioni quali detersivi o saponi.

Parti incluse 6.0507.140

Order Number	Descrizione	Quantità
6.2008.040	Porta punta Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.	1 Stk
		
6.1236.020	Giunto conico con SGJ 14/12 mm Giunto conico con SGJ 14/12 mm e O-ring	1 Stk
		
6.2826.010	Tool di riempimento Per l'elettrodo per i tensioattivi 6.0507.140	1 Stk
		

6.2319.000

Pasta di riempimento per Surfactrode

1 Stk

Pasta di riempimento per 6.0507.140 Surfactrode Refill



Accessori opzionali

6.0750.100

Elettrodo di riferimento LL ISE



Elettrodo di riferimento argento/cloruro di argento con sistema Double-Junction.

Questo elettrodo di riferimento è perfetto per:

- applicazioni automatiche
- misure di ioni
- titolazioni di surfattanti

Il diaframma a smeriglio insensibile allo sporco garantisce un efflusso di elettroliti costante e riproducibile. Inoltre l'elettrolita di riferimento ha una stabilità del segnale ancora migliore. Il sensore viene fornito con $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ come elettrolita intermedio, il quale tuttavia può essere scelto liberamente e sostituito.

6.0726.100

Elettrodo RE Ag/AgCl (Lunghezza 12,5 cm)



Elettrodo di riferimento argento/cloruro di argento con sistema Double-Junction, lunghezza di inserimento 10 cm.

Il giunto conico 14/15 consente un montaggio rapido e il diaframma flessibile a smeriglio insensibile allo sporco può essere sostituito in qualsiasi momento. L'elettrolita di riferimento e intermedio possono essere scelti liberamente a seconda dell'utilizzo e sono facili da sostituire. Questo sensore viene fornito senza riempimento con l'elettrolita.

6.2104.020

Cavo dell'elettrodo/1 m/F



Per il collegamento degli elettrodi con testa con connettore a G agli strumenti Metrohm (presa F).