



Elettrodo con membrana polimerica separato, Ca

6.0508.110

Elettrodo calcio-selettivo con membrana polimerica.

Questo elettrodo iono-selettivo va utilizzato insieme a un elettrodo di riferimento ed è adatto per:

- Misure di ioni di Ca^{2+} in soluzioni acquose
- Misure di ioni in volumi di campioni molto piccoli (profondità di immersione minima 1 mm)
- Titolazioni (di ritorno) complessometriche (ad es. determinazione della durezza dell'acqua)

Grazie allo stelo di plastica in PVC robusto/a prova di rottura, questo sensore è molto resistente dal punto di vista meccanico.

Parti incluse 6.0508.110

Order Number	Descrizione	Quantità
6.1236.050	Giunto conico SGJ 14/12 mm	1 Stk



Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene

6.2008.040

Porta punta

1 Stk



Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.

Accessori opzionali

6.2104.020

Cavo per elettrodo 1 m, F



Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)

6.0750.100

Elettrodo di riferimento LL ISE



Elettrodo di riferimento argento/cloruro di argento con sistema Double-Junction.

Questo elettrodo di riferimento è perfetto per:

- applicazioni automatiche
- misure di ioni
- titolazioni di surfattanti

Il diaframma a smeriglio insensibile allo sporco garantisce un efflusso di elettroliti costante e riproducibile. Inoltre l'elettrolita di riferimento ha una stabilità del segnale ancora migliore. Il sensore viene fornito con $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ come elettrolita intermedio, il quale tuttavia può essere scelto liberamente e sostituito.