



Equipaggiamento OMNIS IC: EPOD

6.05332.080

Set di accessori per la preparazione automatica dell'eluente in OMNIS IC.

Prerequisiti:

OMNIS IC S/M/L, comprendente:

- OMNIS Dosing Drive Unit disponibile
- OMNIS Reagent Organizer Liquid Control con 2 sensori di volume (1 per la bottiglia dell'eluente, 1 per la bottiglia del concentrato)

Parti incluse 6.05332.080

Order Number	Descrizione	Quantità
6.1621.000	Contenitore da 10 L Come recipiente di lavaggio o di scarico nei sistemi automatizzati	1 PCS
		
6.02744.010	Raccordo senza flangia M6, 1/8", 2 pz. Raccordo senza flangia per tubo da 1/8" e 3/32". Quantità: 2 pz.	3 PCS
		
6.05000.010	Kit di accessori: bottiglia OMNIS IC, PP, 2 L Set di accessori OMNIS IC per l'installazione della bottiglia di reattivo sul Reagent Organizer/Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		

6.1805.530

Tubo in FEP / M6 / 2 m

1 PCS

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



6.2744.200

Adattatore con filettatura esterna UNF 10/32, interna M6 1 PCS

Raccordo di connessione tra capillari in PEEK 1/16 in. E tubi di trasferimento (M6)



6.01602.110

Sifone per bottiglia S 40, 2x M6, UNF 10/32

1 PCS

Tappo S 40 per contenitori da 10 L.



6.01503.250

Unità cilindro OMNIS da 50 mL senza accessori

1 PCS

Unità cilindro intelligente OMNIS da 50 mL con quattro porte M6 per OMNIS Titrator, Titration Module, Dosing Module oppure OMNIS Dosing Drive Unit.



6.01805.400

Tubo in FEP M6, 1/8" x 1,59 mm, 3 m

2 PCS



Accessori opzionali

2.1056.0310

OMNIS Dosing Drive Unit



L'OMNIS Dosing Drive Unit funge da dosing drive per unità cilindro applicabili, che servono all'aspirazione e al dosaggio precisi di volumi di liquido.

L'OMNIS Dosing Drive Unit è compatibile con diverse unità cilindro (da 2 a 50 mL). Grazie al nuovo design è possibile ottenere una maggiore risoluzione e precisione durante il dosaggio.

Specifiche:

- Risoluzione: 250.000 passi per volume cilindro
- Tempi di dosaggio/ tempi di riempimento: 10 secondi