



Equipaggiamento OMNIS IC: rig. DD, lavaggio

6.05332.100

Set di accessori per rigenerazione MSM con Dosing Drive Unit senza setup STREAM.

Prerequisiti:

OMNIS IC S/M/L, comprendente:

– OMNIS Dosing Drive Unit disponibile

Parti incluse 6.05332.100

Order Number	Descrizione	Quantità
6.02744.010	Raccordo senza flangia M6, 1/8", 2 pz. Raccordo senza flangia per tubo da 1/8" e 3/16". Quantità: 2 pz.	2 PCS
		
6.02837.030	CO2 Absorber (Tube) CO2 Absorber (Tube) con adattatore Luer; protegge reattivi ed eluenti dalle particelle e assicura tempi di ritenzione costanti per gli eluenti sensibili alla CO2.	1 PCS
		
6.02837.040	Tubo per filtro Tubo per filtro con adattatore Luer; protegge eluenti e reattivi dalle particelle.	1 PCS
		

6.05000.010

Kit di accessori: bottiglia OMNIS IC, PP, 2 L

2 PCS

Set di accessori OMNIS IC per l'installazione della bottiglia di reattivo sul Reagent Organizer/Reagent Organizer Liquid Control.



6.2744.070

Viti di fissaggio corte

1 PCS

Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK.



6.01506.120

Cylinder unit OMNIS 2 mL, UNF 10/32

1 PCS

Intelligente cylinder unit OMNIS 2 mL con quattro porte (2x M6 e 2x UNF 10/32) per l'impiego insieme all'OMNIS Dosing Drive Unit all'interno dell'OMNIS IC.



6.01805.400

Tubo in FEP M6, 1/8" x 1,59 mm, 3 m

1 PCS



Accessori opzionali

2.1056.0310

OMNIS Dosing Drive Unit



L'OMNIS Dosing Drive Unit funge da dosing drive per unità cilindro applicabili, che servono all'aspirazione e al dosaggio precisi di volumi di liquido.

L'OMNIS Dosing Drive Unit è compatibile con diverse unità cilindro (da 2 a 50 mL). Grazie al nuovo design è possibile ottenere una maggiore risoluzione e precisione durante il dosaggio.

Specifiche:

- Risoluzione: 250.000 passi per volume cilindro
- Tempi di dosaggio/ tempi di riempimento: 10 secondi