



# Upgrade del modulo di pompa peristaltico WSM

6.05800.570

Questo set contiene tutti i componenti necessari per l'upgrade di un OMNIS Workstation Module con 2 pompe. Il set è utilizzabile sia per l'ampliamento da 0 a 2 pompe che per l'ampliamento da 2 a 4 pompe e permette una pulizia efficace di sensori e contenitori portacampione. Oltre alle pompe necessarie, il set contiene tutti i tubi flessibili e i contenitori necessari per un'altra pompa di lavaggio e aspirazione.

## Parti incluse 6.05800.570

| Qt.   | Order no.   | Descrizione                          |
|-------|-------------|--------------------------------------|
| 1 PCS | 6.01543.100 | Punta di aspirazione per automazione |

Punta di aspirazione per titolazioni OMNIS automatizzate.




1 PCS

6.01805.000

Tubo di connessione in FEP / M6 / 66,5 cm

Con protezione dalla luce e dalle strozzature.



---

1 PCS

6.01805.010

Tubo di connessione in PTFE / M8 / 66,5 cm

Con protezione dalla luce e dalle strozzature.



---

1 PCS

6.05001.110

Kit di accessori WSM (1T/2P)

Questo kit di accessori contiene tutti i componenti necessari per il collegamento con tubi di 1 pompa di lavaggio e 1 pompa di aspirazione sul modulo pompa dell'OMNIS Workstation Module (1T/2P). Oltre ai tubi flessibili preconfezionati con connettore Luer, sono compresi anche 2 clip per ognuno e tubi di pompaggio. Inoltre, il set contiene uno strumento per facilitare il collegamento dei connettori Luer.



---

2 PCS

6.1621.000

Contenitore da 10 L

Come recipiente di lavaggio o di scarico nei sistemi automatizzati



2 PCS

6.1621.100

Tappo per contenitore da 10 L

Tappo per contenitore da 10-L. Per un trasporto semplice e sicuro dei contenitori pieni.



---

1 PCS

6.2709.070

Giunto guida

Per il fissaggio di burette e punte di dosaggio nelle teste di titolazione e supporti di elettrodi



---

3 PCS

6.2740.020

Spruzzatore

Per la nebulizzazione fine della soluzione di lavaggio.



# Accessori opzionali

| Order no.   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.05700.010 | <div>Kit materiali di consumo modulo pompa OMNIS (2 canali)</div> <div>Per ognuno due tubi di pompaggio e relative clip per la sostituzione nel modulo pompa OMNIS. Con un kit di materiali di consumo possono essere riattrezzate due pompe peristaltiche del modulo pompa.</div> <div></div> |