



Elettrodo di riferimento Ag/AgCl (lunghezza 18,5 cm)

6.0736.110

Elettrodo di riferimento argento/cloruro di argento, lunghezza di inserimento 16,8 cm. Questo elettrodo di riferimento è perfetto per le applicazioni automatiche. Il diaframma a smeriglio flessibile insensibile allo sporco può essere sostituito in qualsiasi momento. Come elettrolita di riferimento si consiglia $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$. Questo sensore viene fornito senza riempimento con l'elettrolita.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2308.020	Electrolita 3 mol/L KCl (250 mL) Soluzione elettrolitica $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, 250 mL (per sistemi di riferimento Ag/AgCl)



6.2310.010

Elettrolita KNO_3 1 mol/L 250 mL

Soluzione elettrolitica KNO_3 1 M (elettrolita di riferimento per elettrodi d'argento combinati)



6.2320.000

TEABr 0.4 mol/L in glicole etilenico (250 mL)

Soluzione elettrolitica TEABr (tetraetilammonio bromuro in glicole etilenico), $c(\text{TEABr}) = 0.4 \text{ mol/L}$, 250 mL



6.2106.020

Cavo / 1 m / 2 x B

Cavo dell'elettrodo con 2 spine B (4 mm) per collegare gli elettrodi con le connessioni B



6.2106.060

Cavo / 2 m / 2 x B

Cavo dell'elettrodo con 2 spine B (4 mm) per collegare gli elettrodi con le connessioni B

