






Sonda Raman con tecnologia See-Through (785 nm), 5 m

607510190

Sonda ST ("see-through") per misurare attraverso imballaggi. Lunghezza della fibra: 5 metri. Include adattatore di messa a fuoco, regolatore di superficie e schermatura per la luce.

Compatibile con i modelli i-Raman NxG 785S e 785H.


Parti incluse 607510190

Order Number	Descrizione	Quantità
BWT-840001122	Regolatore di superficie per sonde Raman con tecnologia See-Through Regolatore di superficie per sonde Raman con tecnologia See-Through.	1 PCS
		
BWT-840001119	Adattatore di messa a fuoco per la sonda Raman con tecnologia See-Through (785 nm) Adattatore di messa a fuoco per sonde Raman con tecnologia See-Through da 785 nm	1 PCS
		
BWT-840001120	Accessorio protezione dalla luce per sonde Raman con tecnologia See-Through Accessorio protezione dalla luce per sonde Raman con tecnologia See-Through.	1 PCS
		

Accessori opzionali

607511600

**Coperchio in polistirene per
sonda con tecnologia See-
Through**



Coperchio di convalida per sonda con tecnologia See-Through con polistirene standard ASTM integrato.