



Cella di misura della conducibilità $c = 0,9 \text{ cm}^{-1}$

6.0910.120

Cella di misura della conducibilità con costante di cella $c = 0,9 \text{ cm}^{-1}$, senza sensore di temperatura integrato. Questo sensore è adatto alle misure di conducibilità medie come ad es. in:

- Acqua potabile
- Acqua di superficie
- Acque reflue

Questo sensore è adatto all'impiego su campionatori (incl. giunto conico 14/15).

Parti incluse 6.0910.120

Order Number	Descrizione	Quantità
6.1236.040	Giunto conico con SGJ 14/12 mm	1 Stk



Per elettrodi senza diaframma a smeriglio

Accessori opzionali

6.2301.060

Standard ionico KCl 250 mL

KCl standard ionico (250 mL, $c(\text{ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), può essere usato anche come soluzione standard per conducibilità 12.88 mS/cm (25 °C).



6.2324.010

**Conductivity standard 100 μS
/cm 250 mL**

Standard di conduttività per la calibrazione delle celle di misura conduttimetrica con costante di cella = 0.1/cm



6.2324.110

**Standard di conduttività 100
 $\mu\text{S/cm}$ 5x30mL**

Standard per la calibrazione di celle di misura conduttometriche con cella costante $c = 0,1/\text{cm}$.



6.2104.020

Cavo per elettrodo 1 m, F

Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)



6.2104.030

Cavo per elettrodo 2 m / F

Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)

