



Equipaggiamento IC: gradiente Dose-in anioni

6.5330.150

Kit di accessori per il montaggio del gradiente Dose-in per le analisi anioniche.

Parti incluse 6.5330.150

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1014.000	Metrosep A Trap 1 - 100/4,0
Colonna anionica ad alta capacità che viene impiegata per la pulizia del flusso dell'eluente. Anche i reagenti del massimo livello di qualità, ad esempio «Ultrapur» o «puriss» possono ancora contenere contaminazioni anioniche minime. Tali contaminazioni vengono trattenute in modo sicuro dalla colonna Metrosep A Trap 1 - 100/4,0. Questa colonna viene impiegata soprattutto nelle applicazioni con gradiente.		



1 PCS

6.1602.160

Sifone per bottiglia per eluenti e reagenti GL - 45

Per bottiglie di eluente, reagente e di lavaggio con connessioni per tubo di assorbimento e tubo di aspirazione.



1 PCS

6.1608.070

Bottiglia per eluente / 2 L / GL 45




1 PCS

6.1618.020

Adattatore da filettatura S 40 a GL 45

Adattatore per bottiglie con filettatura S40 (Merck...) a GL45.



1 PCS

6.1624.000

Adattatore SGJ 14 per l'assorbitore 6.1619.XXX

Adattatore SGJ 14. Parte del 6.1619.010 del Dilution Sample Processor.



1 PCS

6.1805.120

Tubo in FEP / M6 / 100 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1829.020

Tubo di aspirazione in FEP M6, 0.5 m

Per Unità di dosaggio



1 PCS

6.1831.030

Capillare in PEEK 0.75 mm i.d. / 3 m

Per tutti i componenti IC



1 PCS

6.1831.120

Capillare in PEEK 0.25 mm i.d., 45 cm



1 PCS

6.1834.090

Tubo di connessione degasatore-pompa, 1.25 m

Per strumenti Professional IC



1 PCS

6.2053.030

Nastro di fissaggio per 6.2744.340, 25 x 50 mm

Nastro di fissaggio per equipaggiamento IC per gradiente Dosino




1 PCS

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 PCS

6.2744.070

Viti di fissaggio corte

Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK.



1 PCS

6.2744.080

Adattatore filettatura M6 / UNF 10/32

Con filettatura esterna M6. Per strumenti IC.



1 PCS

6.2744.340

Adattatore a 6 porte 4 × UNF 10/32, 2 × UNF 1/4-28

Per il collegamento di fino a cinque Dosino con varie soluzioni a una pompa IC. Per applicazioni a gradiente Dosino.



1 PCS

6.2744.350

Vite a pressione PEEK 14 mm, 3 pezzi

Con connettore UNF 10/32. Per il collegamento di capillari in PEEK del modulo Absorber.

