



OMNIS Titrator Basic KFT

2.1001.6220

OMNIS Titrator Basic KFT は、カールフィッシャー容量滴定のための包括的なパッケージを提供します。パッケージには、OMNIS Titrator とそれに付属するカールフィッシャー容量滴定用のマグネチックスターラ、手動試薬交換用の Solvent Pump、カールフィッシャー容量滴定に必要なすべての付属品、および OMNIS Software のスタンドアローンライセンスが含まれています。滴定は、OMNIS Titrator の内部ビュレットを使用してのみ実行することができます。

納品範囲 2.1001.6220

Order Number	説明	数量
1.1029.0010	Solvent Pump	1 PCS



6.01600.010	OMNIS Liquid Adapter	1 PCS
-------------	-----------------------------	-------



3S テクノロジーの試薬ボトルを、OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、またはドージングモジュールと接続するためのアダプター。

6.1546.030	エキストラクターロッド	1 PCS
------------	--------------------	-------



807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。

6.01601.000

ボトルキャップ multi-use

1 PCS



試薬ボトルをOMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールと接続するための、3S テクノロジーの再利用可能なボトルキャップ。

6.2016.050

支持棒 / 300 mm

1 PCS



6.2013.010

クランプリング

1 PCS



直径10 mmの支持棒用。

6.06000.000

OMNISソフトウェアデータキャリア

1 PCS

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

複雑なOMNIS分析システムの制御のための、ライセンスに基づいたPCプログラム

- 多数のテンプレートを有する、サンプルに合わせた作業手順
- 多数のテンプレートを有するグラフィックメソッドエディター
- ひと目で概要が分かるプロフェッショナルなサンプルリスト
- 装置、ワークシステム、センサー、溶液の管理
- ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語

6.03004.210

シリンダーユニット OMNIS 10 mL スペシャル

1 PCS



6.02101.011

アナログ測定モジュール

1 PCS



アナログ電極と接続するための OMNIS Titrator もしくは滴定モジュールのアナログ計測チャンネル。OMNIS Software のバージョン 2.18、またはそれ以上と互換性があります。

6.06003.010

OMNIS スタンドアローンライセンス

1 PCS

Windows™ コンピューター上のOMNISソフトウェアを
スタンドアローン操作することが可能になります。

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

特徴:

- ライセンスには、既に1つのOMNISデバイスライセンスが含まれています。
- メトローム・ライセンシングポータルにて、アクティ
ブ化する必要があります。

6.2164.010

卓上電源アダプタ 100 - 240 V/24 V DC

1 PCS



卓上電源アダプタ 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、
917 Coulometerおよび全てのEco Titratoren / Eco
Dosimat向け。

6.05609.020

IONIC Titrator 用 KFT 付属品

1 PCS

IONIC Titrator を用いた容量式カールフィッシャー滴定
用の付属品セット一式



オプションアクセサリ

1.1042.0010

**Dosino Module (ケーブル
0.75 m)**

Dosino Module は、滴定や吐出、その他のリキッドハンドリングタスクのために OMNIS 滴定システムに追加のインテリジェントビュレットを装備し、省スペースで拡張するための高精度の駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ0.75 m)。



1.1042.0020

**Dosino Module (ケーブル 2
m)**

Dosino Module は、滴定や吐出、その他のリキッドハンドリングタスクのために OMNIS 滴定システムに追加のインテリジェントビュレットを装備し、省スペースで拡張するための高精度の駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ2 m)。

