




## Sample changer KFT 760

2.760.0020

**納品範囲 2.760.0020**

| Order Number                                                                        | 説明                                                                                                | 数量    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6.2752.010                                                                          | Plug cover                                                                                        | 1 PCS |
|    |                                                                                                   |       |
| 1.741.0010                                                                          | 741 Magnetic Stirrer                                                                              | 1 PCS |
|  |                                                                                                   |       |
| 6.0340.000                                                                          | <b>サンプルチェンジャー用ダブルPtワイヤ電極 (固定式ケーブル)</b><br><br>自動カール フィッシャー滴定に用いられる指示電極 (直径 = 5.3 mm、固定式ケーブル 2 m)。 | 1 PCS |
|  |                                                                                                   |       |

6.1432.210



**透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、1 個**

**24 PCS**

透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、サンプルラック  
6.2041.340、6.2041.350、6.2041.800 および  
6.2041.900 に適合、1 個

6.1458.030



**KF titration head / 4 x M10 connectors**

**1 PCS**

6.1805.110



**FEP tubing / M6 / 80 cm**

**2 PCS**

6.1815.010



**Spiral band 0.5 m**

**1 PCS**

6.1821.000

**Aspiration tube**

1 PCS



6.1903.010

**Stirring bar / 12 mm**

24 PCS



6.2037.040

**Foil holder**

24 PCS



6.2041.340

**サンプルラック、24 x 75 mL、(ポリ塩化ビニル製)**

1 PCS



24 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.210、6.1459.400。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

6.2820.000

**アルミホイル**

1 PCS



直径 80 mm の円形シート 1000 枚。厚さ: 0.010 mm。  
サンプルビーカー 6.1432.210 用に ホイルホルダー  
6.2037.040 を、および サンプルビーカー 6.1459.300  
用にホイルホルダー 6.2037.080 をともに使用します。