




833 Advanced IC Liquid Handling Suppressor Unit

2.833.0020

納品範囲 2.833.0020

Order Number	説明	数量
1.753.0100	Suppressorblock kpl. **	1 PCS



6.1803.020	PTFE capillary 0.97 mm i.d. / 5 m	1 PCS
------------	-----------------------------------	-------



6.2128.180	Cable 762/830 - 752/753/754/833	2 PCS
------------	---------------------------------	-------



6.2744.010

Pressure screw 5x

2 PCS



6.2744.034

カップリング チューブニップル/UNF 10/32、2個

1 PCS


圧力調整ネジとポンプチューブを接続。2個。ペリスタリックポンプ付きIC装置用。



6.2744.160

Nozzle/UNF 10/32 coupling with security device

2 PCS



6.2821.120

Inline filter 2 µm

2 PCS



オプションアクセサリー

6.1803.030

**PTFE capillary 0.5 mm i.d. /
3 m**



6.1826.060

**Pump tubing (orange
/yellow)**




6.2755.000

Tubing cartridge



6.2821.130

Spare filter for inline filter



6.2832.000

MSM Rotor A



6.2832.010

**MSMおよびMSM-LCのための
接続ピース**



インレットおよびアウトレット付き。MSM (Metrohm Suppressor Module) を有するすべてのIC装置用。
850、881、882、および883世代 (2017年以前製造) の
Professional IC装置における代替品として。