



943 Professional Thermostat Vario

2.943.0210

943 プロフェッショナル Thermostat Varioは、最長150 mmまでの2つ以下のカラムのためのスタンドアローンカラムオープンです。この製品は、高速度加熱、80℃までの温度下において2つの分離カラムと一緒に稼働できることを特長としています。

納品範囲 2.943.0210

Order Number	説明	数量
1.943.0010	943 Professional Thermostat / Reactor Vario	1 PCS



6.1831.100	PEEK capillary 0.25 mm i.d., 1 m	1 PCS
------------	----------------------------------	-------



6.2151.020	Cable USB A - USB B 1.8 m	1 PCS
------------	---------------------------	-------



6.2621.100

3 mm hex key for IC Sample Processors

1 PCS



6.2621.140

Hexagon key 2.5 mm

1 PCS



6.2744.040

2 x UNF 10/32 coupling

1 PCS



6.2744.070

Pressure screw short


1 PCS



6.2845.600

**Column holder complete to Professional
Thermostat**

1 PCS



オプションアクセサリ

6.1015.100

Metrosep BP 1 Guard/2.0



Metrosep BP 1 Guard/2.0は、ポストカラム試薬の流路に十分な高い作業圧力を生成するのに使用されます。これは搬送用高圧ポンプと組み合わせることで、専門リアクターでのポストカラム試薬の供給に使用されます。

6.1602.200

**Bottle cap 2 x M6, 1 x M8 to
6.1608.120**



6.1608.120

PP 製溶離液ボトル、2 L



ガラスの使用を避けたいアプリケーション向けの溶離液ボトル。
推奨されるボトルキャップ： 6.1602.200; ボトルキャップ 2 x M6、1 x M8、6.1608.120 用

6.2061.100
ボトルホルダー Professional
IC 装置

Professional IC 装置のための装置カバーおよびボトルホルダー。



6.2061.110
Tray with sensor for
Professional IC Instruments



6.2061.120
System Connector



6.2744.330
Y connector 3 x UNF 10/32



6.2845.100

**Reactor plate complete to
Professional Reactor**



6.2845.110

**HT reactor plate, complete,
for Professional Reactor**



6.2845.200

**Reactor complete to
6.2845.100**



6.2845.210
HT reactor, complete, for
6.2845.110

