




947 Professional UV/VIS Detector Vario MW

2.947.0020

インテリジェントな複数波長検出器 947 Professional UV/VIS Detector Vario MW は、紫外線や可視光線範囲でアクティブな物質を安全かつ確実に検出することができます。最高8つまでの波長を自由に選択することができます。検出はダイオードアレイによって行われます。

納品範囲 2.947.0020

Order Number	説明	数量
1.947.0020	Professional UV/VIS Detector Vario MW	1 PCS



6.1831.100	PEEK capillary 0.25 mm i.d., 1 m	2 PCS
------------	----------------------------------	-------



6.2151.020	Cable USB A - USB B 1.8 m	1 PCS
------------	---------------------------	-------



6.2744.070

Pressure screw short

1 PCS



6.2839.130

944 用フローセル

1 PCS

944 Professional UV/VIS Detector Vario 用 PEEK製 フ
ローセル



オプションアクセサリ

6.2804.110

**947 Professional UV/VIS
Detector Vario SW/MW 用
重水素ランプ (UV)**

947 Professional UV/VIS Detector Vario SW/MW の交換用重水素ランプ (UV)。



6.2630.100

**UV/VIS検知器 SW/MW の
UV ランプシャフトのためのカ
バー**



6.2630.200

**UV/VIS検知器 SW/MW の
VIS ランプシャフトのためのカ
バー**



2.943.0110

**943 Professional Reactor
Vario**

943 プロフェッショナル Reactor Varioは、特にプレカラム誘導体化およびポストカラム誘導体化のために開発された加熱できるリアクターです。この製品は、頑丈さ、高速度加熱、150°Cまでの反応を実行できることを特長としています。



2.943.0210

**943 Professional
Thermostat Vario**

943 プロフェッショナル Thermostat Varioは、最長150 mmまでの2つ以下のカラムのためのスタンドアローンカラムオープンです。この製品は、高速度加熱、80°Cまでの温度下において2つの分離カラムを一緒に稼働できることを特長としています。



6.2061.100

**ボトルホルダー Professional
IC 装置**

Professional IC 装置のための装置カバーおよびボトルホルダー。




6.2061.110
Tray with sensor for
Professional IC Instruments



6.2061.120
System Connector



6.2764.000
Replacement seals to
62839130



6.2804.120

**947 Professional UV/VIS
Detector 用ハロゲンランプ II
(VIS)**

947 Professional UV/VIS Detector 用の可視範囲のための予備ラ
ンプ

ハロゲンランプ II 専用 62630010 ホルダーとの併用でのみ機能し
ます

