



i-Raman NxG 532

2.954.0010

i-Raman NxGファミリーは、ラボラマンの新しい規格を確立します。カーボンナノマテリアル、半導体、バッテリー材料、その他の電気化学的特性の寸法に最適なi-Raman NxG 532は、150～3400 cm⁻¹のラマンの移動範囲で結果を表示します。

i-Raman NxGが品質コントロール寸法の制御に最適な方法である理由をご覧ください：

- 高感度スペクトロメーターは、最も弱いラマン信号も検出できます。
- バイアルホルダー、キューベットホルダー、浸漬プローブ、透過アダプターなど、さまざまな付属品と互換性のある柔軟なグラスファイバープローブです。
- 強力なSpecSuiteソフトウェアは、定量モデルの構築、スペクトルライブラリによる識別、日常的な分析に加えて、ラマンデータの収集を容易にします。
- コンパクトで積み重ね可能なので貴重なベンチスペースを節約できます。

納品範囲 2.954.0010

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

607510040

ポリスチレン検証キャップ

柄の直径が 9.5 mm のラボグレードラマンプローブの統合型ポリスチレン標準付き検証キャップです。



1 PCS

607510050

i-Ramanシリーズのためのレーザーボタン

i-Raman NxG、i-Raman Duoおよびi-Raman Plusシステム用レーザーボタン。



1 PCS

607510010

iラマンシリーズ用インターロックプラグ

i-Raman NxG および i-Raman Duo システム用インターロックプラグの交換。



1 PCS

607510000

iラマンシリーズのための電源

i-Raman NxG および i-Raman Duo システム用電源。



1 PCS

607510060

i-RamanシリーズのためのAC電源コード

i-Raman NxG、i-Raman Duoおよびi-Raman Plusシステム用AC電源コード。



1 PCS

607510080

高スループットラボグレードラマンプローブ (532 nm)

トリガーコマンドボタンを備えた高スループットのラボグレードガラスファイバーラマンプローブアセンブリ。ファイバーの長さ1.5メートル。

i-Raman NxG 532 と互換性があります。



1 PCS

607510070

レーザー保護めがね、波長532 nm

レーザー保護めがね、波長 532 nm。



1 PCS

607510030

i-RamanシリーズのためのUSB-C - USB Type-C ケーブル

i-Raman NxG、i-Raman Duoおよびi-Raman Plusシステム用USB-CからUSB Type-C ケーブル。




1 PCS

6.6079.140

SpecSuiteソフトウェアライセンス - 基本ライセンス

SpecSuiteソフトウェアの基本ライセンス




1 PCS

607510850

国際規格対応プラグアダプター




オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.6079.150	SpecSuiteソフトウェアライセンス - ラボソフトウェア識別	
	識別のためのSpecSuiteライセンス。ライブラリ管理モジュールと識別モジュールを含みます。	
66079160	SpecSuiteソフトウェアライセンス - ラボソフトウェア定量化	
	定量化のためのSpecSuiteライセンス。定量モデル開発モジュールと日常的な分析予測を含みます。	
66079170	SpecSuiteソフトウェアライセンス - 規制適合規則	
	FDFA 21 CFRパート11 規制適合規則のためのSpecSuiteライセンス。	
66079180	SpecSuite Comprehensiveライブラリ	
	SpecSuite Metrohm Comprehensiveラマンライブラリ - 27.700件以上もの化学薬品、鉱物、有機化合物、溶媒、ポリマー、染料および顔料、TIC、TIM、無機化合物および有機金属系、パーソナルケア製品、違法物質のスペクトルのエントリをカバーしています。	

66079190

SpecSuite MCRL無機物および有機金属 有機金属ライブラリ

SpecSuiteソフトウェア用Metrohm Comprehensiveラマンライブラリ (MCRL) 無機物および有機金属。




pecSui
SPECTROSCOPY SOFTWARE

66079200

SpecSuite MCRL有機物完全ライブラリ

SpecSuiteソフトウェア用Metrohm Comprehensive ラマンライブラリ (MCRL) 有機物。




pecSui
SPECTROSCOPY SOFTWARE

66079210

SpecSuite MCRLパーソナルケア製品 製品ライブラリ

SpecSuiteソフトウェア用Metrohm Comprehensiveラマンライブラリ (MCRL) パーソナルケア製品。




pecSui
SPECTROSCOPY SOFTWARE

66079220

SpecSuite MCRLポリマーおよびポリマー添加剤 添加剤ライブラリ

SpecSuiteソフトウェア用Metrohm Comprehensiveラマンライブラリ (MCRL) ポリマーおよびポリマー添加剤。




pecSui
SPECTROSCOPY SOFTWARE

66079230

SpecSuite MCRL染料、顔料、着色剤ライブラリ

SpecSuiteソフトウェア用Metrohm Comprehensiveラマンライブラリ (MCRL) 染料、顔料、着色剤。




pecSui
ECTROSCOPY SOFTWARE

66079240

SpecSuite鉍物ライブラリ

SpecSuiteソフトウェア用Metrohm鉍物ライブラリ。




pecSui
ECTROSCOPY SOFTWARE

66079250

SpecSuite Comprehensive USPライブラリ

SpecSuite用Metrohm Comprehensive USPラマンライブラリ、追跡可能な認定物質を最大900品目までカバー。




pecSui
ECTROSCOPY SOFTWARE

66079260

SpecSuite Illicit and General Chemicalsライブラリ

SpecSuiteソフトウェア用Metrohm Illicit and General Chemicalsラマンライブラリ。薬物、TIC、TIM、前駆物質、一般的な化学物質を含みます。



pecSui
ECTROSCOPY SOFTWARE

607510410 バイアルホルダー付属品

柄の直径が 9.5 mm のラボグレードラマンプローブと使用するためのバイアルホルダー付属品です。直径 15 mm のバイアルと互換性があります。15 mm のホウケイ酸ガラスバイアル 6 個入りパックも含まれます。



607510420 キュベットホルダー付属品

柄の直径が 9.5 mm のラボグレードラマンプローブと使用するためのキュベットホルダーです。液体または粉末のサンプリング用の外径 12.5 mm x 12.5 mm (パス長 1 cm) の標準キュベットと互換性があります。



607510090 高スループットラボグレードラマンプローブ (532 nm) 、5m

トリガーコマンドボタンを備えた高スループットのラボグレードグラスファイバーラマンプローブアセンブリ。ファイバーの長さ5メートル。

i-Raman NxG 532 と互換性があります。



607511010 ラボグレードラマンプローブのためのステンレス製液浸シャフト

ラボグレードラマンプローブと互換性のある 316 ステンレス製液浸シャフト。調整可能なシャフトアダプターが付属しています。532、785、860、1064 nmの波長と互換性があります。




607510240 ラボグレードドラマンプローブのためのハステロイ製液浸シャフト

ラボグレードドラマンプローブと互換性のあるC-276ハステロイ製液浸シャフト。調整可能なシャフトアダプターが付属しています。532、785、860および1064 nmの波長と互換性があります。




607510120 ラボグレードプローブ用標準シャフト（532 nm）

532 nm励起のラボグレードプローブアセンブリ用交換シャフト。作動距離 5.4 mm。




607510430 距離調整キャップ

標準ラボグレードドラマンプローブシャフト用距離調整キャップ。




66079280 SpecSuite CWA（化学兵器）ライブラリ

SpecSuite ソフトウェア用 化学兵器 (CWA) ライブラリ。



SpecSui
SPECTROSCOPY SOFTWARE

SpecSuite ソフトウェア用 爆発物ライブラリ。



607511300

i-Raman NxG、i-Raman Plus 用キャリングケース


i-Raman NxG、i-Raman Plus 用キャリングケース。ケースには、i-Raman NxG、または i-Raman Plusシステム 1 台と、グラスファイバープローブ、USB および電源ケーブル、レーザーゴーグル、レーザーインターロックおよびボタンが収まります。

システムおよび付属品は含まれていません。ケースのスペックは22インチ x 17.1インチ x 10.75インチです。

BWT-
810000623

マイクロスコープヘッド用三脚アダプター

ラマンビデオマイクロスコープ付き BAC151x サンプル採取システムのための BAC151x-TRI 三脚アダプター。

BWT-
840000117

ラマンフローセル (BAC160-SS)

ステンレス製ラマンフローセル、標準ラボプローブ (直径 9.5 mm; プローブは納入品目に含まれません) とのインターフェース接続による液体サンプルのインラインラマン測定用。



BWT-
840000295

直径15 mmの液体用バイアル

ホウケイ酸ガラス製バイアル (直径15 mm) 6個を含むパッケージ、専用バッグを含む。




BWT-
840000322

ビデオマイクロスコープ対物レンズ、10倍拡大

マイクロスコープ対物レンズ、無限補正、10倍拡大、作業距離 (mm) = 16、焦点距離 (mm) = 20、開口数 (NA) = 0.3。

RML110A




BWT-
840000323

ビデオマイクロスコープ対物レンズ、20倍拡大

マイクロスコープ対物レンズ、無限補正、20倍拡大、作業距離 (mm) = 12、焦点距離 (mm) = 10、開口数 (NA) = 0.4。

RML120A




BWT-
840000325

ビデオマイクロスコープ対物レンズ、50倍拡大

マイクロスコープ対物レンズ、無限補正、50倍拡大、作業距離 (mm) = 9.15、焦点距離 (mm) = 4、開口数 (NA) = 0.55。

RML150A




BWT-
840000328

ビデオ顕微鏡対物レンズ、100x

顕微鏡対物レンズ、無限遠補正、100x、作動距離 (mm) = 3.2、開口数 (NA) = 0.8、焦点距離 (mm) = 2。

RML1100A



BW840000463 BAC151x プロープアダプター

B&W Tek社製ラボ品質のラマンプローブをBAC151xビデオマイクロスコプサンプリングシステムと接続するためのBAC151xプローブアダプター。アダプターを使用し、プローブヘッドをビデオマイクロスコプに接続するには、標準シャフトと距離レギュレータを取り除きます。アダプターは1パック3個入り。



BWT-
840000679

ラマンズームレンズ (20-60 mm)

弊社の BAC100/BAC102 ラマン光ファイバースコープのためのズームレンズ。作動距離は 20 mm から 60 mm 間で調整可能です。ラマン励起範囲 500 nm～850 nm に適しています。



BWT-
840000680

ラマンズームレンズ (60-600 mm)

作動距離の大きな BAC100/BAC102 ラマン光ファイバースコープのためのズームレンズ。作動距離は 60 mm から 600 mm 間で調整可能です。ラマン励起範囲 500 nm～850 nm に適しています。



BWT-
840000681

ラマンスタンドオフレンズ (0.6 ~ 6 m)

BAC100/BAC102 光ファイバーラマンプローブのための望遠鏡スタンドオフレンズ。0.6 メートルから 6 メートルまでのサンプル測定範囲のための広いズーム範囲。500 nm から 850 nm までのラマン励起範囲に適しています。

RTS202-VIS-NIR



BWT-
840000962

ビデオマイクロスコープ付きラマンサンプル採取システム (532 nm)

ラボおよび産業用のB&W Tek社製ラマンプローブを用いた使用のためのビデオマイクロスコープ付きサンプル採取システム。作動距離16 mmで20倍拡大の対物レンズ付き。X、Y、およびZ軸方向の粗調整ならびに微調整、ターゲティング用同軸LED照明、サンプル観察のためのビデオカメラが使用可能であり、標準マイクロスコープ対物レンズと互換性があります。プローブは含まれておらず、個別にご購入いただけます。532 nmコンフィグレーション。

BAC151C-532



BWT-
840000963

ビデオマイクロスコープ付きラマンサンプル採取システム (532/785 nm、デュアル)

ラボおよび産業用のB&W Tek社製ラマンプローブを用いた使用のためのビデオマイクロスコープ付きサンプル採取システム。作動距離16 mmで20倍拡大の対物レンズ付き。X、Y、およびZ軸方向の粗調整ならびに微調整、ターゲティング用同軸LED照明、サンプル観察のためのビデオカメラが使用可能であり、標準マイクロスコープ対物レンズと互換性があります。プローブは含まれておらず、個別にご購入いただけます。デュアル532/785 nmコンフィグレーション。

BAC151C-532/785



BWT-
840000965

ビデオマイクロスコープ付きラマンシステム用サンプル採取ヘッド
(532 nm)

ラボおよび産業用のB&W Tek社製ラマンプローブを用いた使用のためのビデオマイクロスコープ付きラマンシステム用サンプル採取ヘッド。ターゲティングのための同軸LED照明、ならびにサンプル観察のためのビデオカメラ付き。標準顕微鏡対物レンズと互換性あり。プローブは含まれておらず、個別にご購入いただけます。対物レンズは含まれておらず、個別にご購入いただけます。532 nm コンフィグレーション。



BWT-
840000966

ビデオマイクロスコープ付きラマンシステム用サンプル採取ヘッド
(532/785 nm デュアル)

ラボおよび産業用のB&W Tek社製ラマンプローブを用いた使用のためのビデオマイクロスコープ付きラマンシステム用サンプル採取ヘッド。ターゲティングのための同軸LED照明、ならびにサンプル観察のためのビデオカメラ付き。標準顕微鏡対物レンズと互換性あり。プローブは含まれておらず、個別にご購入いただけます。対物レンズは含まれておらず、個別にご購入いただけます。デュアル 532/785 nm コンフィグレーション。



BWT-
840000332

錠剤ホルダー


柄の直径が9.5 mmのラボ品質のラマン光ファイバークラップ BAC100 /BAC102 のすべてのモデルと互換性のあるタブレットホルダー。



607510400

汎用ラマンプローブホルダー

ラボグレードのシャフト、産業用グレードの浸漬シャフト、透過シャフトを含む Metrohm のラボグレードラマンプローブとともに使用するためのプローブホルダーです。XYZ の粗調整および微調整を手動で行うことができます。




607511270

i-Raman NxG 用レーザーカバー

マイクロサンプリングシステムおよびプローブホルダーを含む、i-Raman サンプリングの付属品用カバー。このカバーは、目や皮膚のレーザー放射への直接的な曝露を防ぎ、本来クラス 3B に分類される i-Raman シリーズのレーザーを、クラス 1 レーザーと同じくらい安全にします。このカバーは、サンプルの装填やシステム操作を容易にするため、人間工学に基づいて設計されています。


i-Raman NxG、i-Raman Duo、i-Raman Plus 製品と互換性があります。



66079540

SpecSuite MCRL API ライブラリ

Metrohm 包括的ラマンライブラリ (MCRL) API (医薬品有効成分)、SpecSuite ソフトウェア用。




pecSui
SPECTROSCOPY SOFTWARE

66079550

SpecSuite MCRL 生化学 ライブラリ

Metrohm 包括的ラマンライブラリ (MCRL) 生化学ライブラリ、SpecSuite ソフトウェア用。




pecSui
SPECTROSCOPY SOFTWARE

66079560

SpecSuite MCRL 農薬ライブラリ

Metrohm 包括的ラマンライブラリ (MCRL) 農薬、SpecSuite ソフトウェア用。



pecSui
SPECTROSCOPY SOFTWARE