



## 測定モジュール 電気伝導度

6.02101.020

**納品範囲 6.02101.020**

| Order Number | 説明                 | 数量       |
|--------------|--------------------|----------|
| 6.2621.140   | Hexagon key 2.5 mm | 1<br>PCS |



## オプションアクセサリ

6.00922.040

電気伝導度測定セル  $c = 0.1$   
cm-1Pt1000付き (固定式ケー  
ブル、2.0 m)



セル定数  $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$  (指数) のステンレス製電気伝導度測定セル、内蔵型Pt1000温度センサーおよびOMNIS Measuring Module Conductivityとの接続のための固定式ケーブル (2.0 m) 付き。このセンサーは、脱イオン水などでの低い電気伝導度の測定、またはUSP 645>に則した自動測定に適しています。

6.00923.080

電気伝導度測定セル  $c = 0.5$   
cm-1Pt1000付き (固定式ケー  
ブル、0.65 m)



セル定数  $c = 0.5 \text{ cm}^{-1}$  (指針値) の4極式電気伝導度測定セル、内蔵型Pt1000温度センサーおよびOMNIS Measuring Module Conductivityとの接続のための固定式ケーブル (0.65 m) 付き。頑丈かつ耐破損性に優れたPEEK製のプラスチックシャフトにより、このセンサーは機械的に非常に耐性が高く、以下の液体などにおける中程度の電気伝導度の測定に適しています:

- 飲料水
- 表流水
- 廃水

6.00921.040

電気伝導度測定セル  $c = 0.1$   
cm-1 Pt1000付き (固定式ケー  
ブル、0.65 m)



セル定数  $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$  (指針値) のステンレス製電気伝導度測定セル、内蔵型Pt1000温度センサーおよびOMNIS Measuring Module Conductivityとの接続のための固定式ケーブル (0.65 m) 付き。

このセンサーは、脱イオン水などでの低い電気伝導度の測定、またはUSP 645>に則した測定に適しています。

6.00924.080  
電気伝導度測定セル  $c = 0.5$   
 $\text{cm}^{-1}$ Pt1000付き (固定式ケー  
ブル、2.0 m)



セル定数  $c = 0.5 \text{ cm}^{-1}$  (指針値) の4極式電気伝導度測定セル、内蔵型Pt1000温度センサーおよびOMNIS Measuring Module Conductivityとの接続のための固定式ケーブル (2.0 m) 付き。  
頑丈かつ耐破損性に優れたPEEK製のプラスチックシャフトにより、このセンサーは機械的に非常に耐性が高く、以下の液体などにおける中程度の電気伝導度の自動測定に適しています:

- 飲料水
- 表流水
- 廃水

6.00925.100  
5リング電気伝導度測定セル  $c =$   
 $0.7\text{cm}^{-1}$ Pt1000付き (固定式  
ケーブル、0.65 m)



セル定数  $c = 0.7 \text{ cm}^{-1}$  (指針値) の5リング電気伝導度測定セル、内蔵型Pt1000温度センサーおよびOMNIS Measuring Module Conductivityとの接続のための固定式ケーブル (0.65 m) 付き。  
このセンサーは、以下の液体などにおける中程度の電気伝導度の測定に適しています:

- 飲料水
- 表流水
- 廃水

6.00929.140  
電気伝導度測定セル  $c = 1.6$   
 $\text{cm}^{-1}$ Pt1000付き (固定式ケー  
ブル、0.65 m)



セル定数  $c = 1.6 \text{ cm}^{-1}$  (指針値) の3極式電気伝導度測定セル、内蔵型Pt1000温度センサーおよびOMNIS Measuring Module Conductivityとの接続のための固定式ケーブル (0.65 m) 付き。  
このセンサーは、以下の液体などにおける高い電気伝導度の測定に適しています:

- 海水
- 洗浄水
- 生理溶液

6.00930.140

**電気伝導度測定セル  $c = 1.6$   
cm-1Pt1000付き (固定式ケー  
ブル、2.0 m)**



セル定数  $c = 1.6 \text{ cm}^{-1}$  (基準値) の3極式電気伝導度測定セル、内蔵型Pt1000温度センサーおよびOMNIS Measuring Module Conductivityとの接続のための固定式ケーブル (2.0 m) 付き。

このセンサーは、以下の液体などにおける高い電気伝導度の自動測定に適しています:

- 海水
- 洗浄水
- 生理溶液

---

6.2103.160

**Adapter 4 x socket B – plug  
N**

