



付属品セット ポンプモジュール「Peristaltik」 (2チャンネル)

6.05001.010

付属品セットにはポンプモジュール「Peristaltik」の洗浄ポンプおよび吸引ポンプの配管に必要なすべてのコンポーネントが含まれています。ルアーコネクタ付きの組み立て済みチューブの他、圧迫クリップとポンプチューブも各2つずつ付属しています。

納品範囲 6.05001.010

Order Number	説明	数量
6.01801.020	ペリスタリックポンプモジュールのためのポンプチューブ Pharm-A-line ポンプチューブには、ポンプモジュールのペリスタリックポンプに直接取り付けることができるアダプターが既に装備されています。Pharm-A-line ポンプチューブは水性溶液および非水性溶液を移動させるためのものであり、ポンプモジュール内の圧迫クリップ白と接続して稼働しなければなりません。	2 PCS
6.01805.100	PTFE チューブ ルアー 60 cm 付き Pick&Place モジュールにディストリビューター (洗浄) が付いたポンプモジュール・ペリスタリックポンプ 1 または 3 の接続のためのチューブ	1 PCS
6.01805.110	PTFE チューブ ルアー 80 cm 付き Pick&Place モジュールにディストリビューター (吸入) が付いたポンプモジュール・ペリスタリックポンプ 2 または 4 の接続のためのチューブ	1 PCS

6.01805.120

PTFE チューブ ルアー 2.5 m 付き**2 PCS**

キャニスターが付いたポンプモジュール内のペリスタリックポンプの接続のためのチューブ



6.02621.030

ルアー工具**1 PCS**

この工具を使って、ルアーロック接続を簡単に取り付けおよび取り外しできます。ルアーロックコネクタに装着することもでき、その形状により、ルアーコネクタを備えたチューブの取り付けを容易にします。



6.02703.000

ポンプモジュール「Peristaltik」用の圧迫クリップ 白 2 PCS

圧迫クリップを用いて、ポンプモジュール「Peristaltik」中のポンプチューブを固定し、安定させます。



6.02704.000

ワークステーション用チューブクリップ (10個) 1 PCS

ワークステーションに接続されているPVCもしくはPTFEチューブの固定用。



オプションアクセサリ

6.1828.000
PVDF connection
nipple

