



透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、1 個

6.1432.210

透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、サンプルラック 6.2041.340、6.2041.350、6.2041.800 および 6.2041.900 に適合、1 個

オプションアクセサリ

6.1458.070

Titration head / 2 x SGJ 14



Titration head for 75 mL beakers. With 2 openings SGJ 14, 2 openings 6.4 mm, and 3 pre-mounted dosing tips. Suitable for rinsing and aspiration equipment.

6.2041.340

**サンプルラック、24 x 75 mL、
(ポリ塩化ビニル製)**



24 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler 「Light」 のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です：
6.1432.210、6.1459.400。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

6.2041.350

**サンプルラック、48 x 75 mL
(ポリ塩化ビニル製)**



48 個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler 「Basic」 のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です：
6.1432.210、6.1459.400。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

6.2041.800

**サンプルラック 100 x 75 mL、
(ポリ塩化ビニル製)**



100個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.210、6.1459.400。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

6.2041.900

**サンプルラックインサート、54
x 75 mL、水浴用、(Al)**



54 個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラックインサート。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.210、6.1459.400。

材質: アルミニウム (Al)


6.2037.040

Foil holder



6.2820.000

アルミホイル



直径 80 mm の円形シート 1000 枚。厚さ: 0.010 mm。サンプルビーカー 6.1432.210 用に ホイルホルダー 6.2037.040 を、および サンプルビーカー 6.1459.300 用にホイルホルダー 6.2037.080 をともに使用します。

6.1909.030

Stirring propeller / 95 mm



6.1458.030

**KF titration head / 4 x M10
connectors**



6.1458.020

**Titration head / 4 x M10
connectors**

